

**Bakkeuddrejningsenhed, Udv./indv. Ø: 176/110mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	315900 176/110
GTIN	4019208059471
Artikelklasse	38L

**Beskrivelse****Udførelse:**

I huset er der indbygget en **sænkmedet spiralring**, som via en roulettering drejes i husets periferi. Denne spiralring bevæger trinløst 3 **reverserbare** indstillingsbakker indad eller udad. Til uddrejning sættes indstillingsbakkernes ophængningsskruer i borerne på de hårde bakker til centrerpatronerne, og patronen spændes. **Patronen er ved uddrejning i den tilstand (forspænding), som den også er i ved senere emnebearbejdning.**

**Infotekst:**

Indstillingsbakker  
Roulettering  
Hus med spiralring  
Bløde bakker  
Ophængningsskrue

**Anvendelse:**

Til rationel **indvendig uddrejning og udvendig overdrejning af bløde bakker** på centrerpatroner. **Også egnet til ud- og efterslibning af hærdede bakker på rundløb.**

**Teknisk beskrivelse**

Ophængsområde-Ø position J	35 - 125 mm
Passer til centrerpatroner indtil Ø	200 mm
Vægt	3,5 kg
Udvendig Ø	176 mm
Indvendig Ø	110 mm
Ophængsområde-Ø position A	170 - 260 mm
Produkttype	Bakkeuddrejningsring