

 Mahr**Digital skydelære IP67 med dataudgang, Måleområde: 150mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 412742 150 |
| GTIN | 4059192002206 |
| Artikelklasse | 43A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display. Induktivt, vandtæt målesystem. REFERENCEmålesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen. Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne. Målefladerne er finslebne.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498940.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Reverserbar aflæsning | mm / tomme |
| Føring | Forøgede føringsbaner |
| Dybdemål tilgængeligt | ja |
| Norm | ISO 13385 |
| Kalibrering | A1 |
| Kæbelængde | 40 mm |
| Driftstid | ca. 3 år |

| | |
|---|---------------------------|
| Dybdemål | Ø 1,6 |
| Automatisk slukning | ja |
| Aflæsning | 0,01 mm |
| Aflæsning | 0,0005 tommer |
| Måleområde | 0 - 150 mm |
| Måleværdisikring | MAHR reference-låsesystem |
| Antal medfølgende batterier | 1 |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 67 |
| Energiforsyning | Batteridrevet |
| Måleafvigelse E MPE | ±0,03 mm |
| Interface | RS232C-interface. |
| Interface | Digimatic-interface |
| Interface | USB-interface |
| Måleværktøj | digital |
| Materiale | Ædelstål, INOX |
| Alle dele | Hærdet |
| Emballage | Stabil boks |
| Produkttype | Universalskydelærer |

Services

| | |
|--|------------|
| DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm | 021010 200 |
| KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm | 021000 200 |

Tilbehør

| | |
|--|---------------|
| Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032 | 081560 CR2032 |
| Tilslutningskabelsimplex med datatast Type USB2 | 498940 USB2 |

| | |
|---|-----------|
| Låg til batterirum | 412235 |
| Tilslutningskabelsimplex med datatast Type D2 | 498940 D2 |
| Tilslutningskabelsimplex med datatast Type R2 | 498940 R2 |