

**Bakkeuddrejningsenhed, Udv./indv. Ø: 215/135mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	315900 215/135
GTIN	4019208059488
Artikelklasse	38L

Beskrivelse**Udførelse:**

I huset er der indbygget en **sænkmedet spiralring**, som via en roulettering drejes i husets periferi. Denne spiralring bevæger trinløst 3 **reverserbare** indstillingsbakker indad eller udad. Til uddrejning sættes indstillingsbakkernes ophængningsskruer i borerne på de hårde bakker til centrerpatronerne, og patronen spændes. **Patronen er ved uddrejning i den tilstand (forspænding), som den også er i ved senere emnebearbejdning.**

Infotekst:

Indstillingsbakker
Roulettering
Hus med spiralring
Bløde bakker
Ophængningsskrue

Anvendelse:

Til rationel **indvendig uddrejning og udvendig overdrejning af bløde bakker** på centrerpatroner. **Også egnet til ud- og efterslibning af hærdede bakker på rundløb.**

Teknisk beskrivelse

Passer til centrerpatroner indtil Ø	250 mm
Ophængsområde-Ø position A	215 - 285 mm
Indvendig Ø	135 mm
Vægt	5 kg
Ophængsområde-Ø position J	70 - 140 mm
Udvendig Ø	215 mm
Produkttype	Bakkeuddrejningsring