

 Mahr

Digital skydelære IP67 med dataudgang, Måleområde: 200mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	412742 200
GTIN	4059192002244
Artikelklasse	43A

Beskrivelse

Udførelse:

Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display. Induktivt, vandtæt målesystem. REFERENCEmålesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen. Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne. Målefladerne er finslebne. Med firkantet dybdemål.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498940.

Teknisk beskrivelse

Driftstid	ca. 3 år
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Føring	Forøgede føringsbaner
Kæbelængde	50 mm
Automatisk slukning	ja
Dybdemål	kantet 3,7×1,3
Norm	ISO 13385

Dybdemål tilgængeligt	ja
Kalibrering	A1
Aflæsning	0,01 mm
Aflæsning	0,0005 tommer
Måleområde	0 - 200 mm
Måleværdisikring	MAHR reference-låsesystem
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Interface	RS232C-interface.
Interface	Digimatic-interface
Interface	USB-interface
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200
DAkKS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type USB2	498940 USB2

Låg til batterirum	412235
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type D2	498940 D2
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type R2	498940 R2