



Digital kunststof-skydelære digiMax®, Måleområde: 150 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	412830 150
GTIN	4010995294229
Artikelklasse	46P

Beskrivelse

Udførelse:

Ikke-metallisk high-tech-materiale med 50 % fiberandel.

Cifferhøjde 7,5 mm, 5-cifret display

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

Emballage: Stabil boks

Norm: Fabriksstandard

Reverserbar aflæsning: mm / tomme

Dybdemål: flad

Aflæsning: 0,01 mm

Aflæsning: 0,0005 tommer

Fejlgrænse: 0,05 mm

Kæbelængde: 40 mm

Vægt: 0,048 kg

Teknisk beskrivelse

Talhøjde, LCD-display	7,5 mm
Kæbelængde	40 mm
Dybdemål tilgængeligt	ja
Dybdemål	flad
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Norm	Fabriksstandard

Vægt	0,048 kg
Aflæsning	0,01 mm
Aflæsning	0,0005 tommer
Fejlgrænse	0,05 mm
Måleområde	0 - 150 mm
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Skydelære, standard

Services

Mærkning laserindgraveret Type	018940
--------------------------------	--------

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
Kunststofboks Type MS150	412470 MS150
Kunststofboks Type MS150	412468 MS150