

Mahr**Digital skydelære med dataudgang, Måleområde: 300mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	412729 300
GTIN	4059192002183
Artikelklasse	43A

Beskrivelse**Udførelse:**

Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display med 8,5 mm høje tal. Moderne, energieffektivt målesystem, driftstid ca. 3 år. REFERENCEmålesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen. Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne. Polerede føringsbaner, finslebne måleflader. Uden dybdemål.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498940.

Teknisk beskrivelse

Kæbelængde	64 mm
Kalibrering	A1
Driftstid	ca. 3 år
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Talhøjde, LCD-display	8,5 mm
Norm	ISO 13385
Dybdemål tilgængeligt	nej
Aflæsning	0,01 mm
Aflæsning	0,0005 tommer

Måleområde	0 - 300 mm
Måleværdisikring	MAHR reference-låsesystem
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,04 mm
Interface	RS232C-interface.
Interface	Digimatic-interface
Interface	USB-interface
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021000 300
DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021010 300

Tilbehør

Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type D2	498940 D2
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type R2	498940 R2
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Kunststofboks Type MS300	412470 MS300
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type USB2	498940 USB2

Sender Type S4E

498966 S4E