

**Bakkeuddrejningsenhet, Udv./indv. Ø: 290/208mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	315900 290/208
GTIN	4019208059501
Artikelklasse	38L

**Beskrivelse****Udførelse:**

I huset er der indbygget en **sænkmedet spiralring**, som via en roulettering drejes i husets periferi. Denne spiralring bevæger trinløst 3 **reverserbare** indstillingsbakker indad eller udad. Til uddrejning sættes indstillingsbakkernes ophængningsskruer i borerne på de hårde bakker til centrerpatronerne, og patronen spændes. **Patronen er ved uddrejning i den tilstand (forspænding), som den også er i ved senere emnebearbejdning.**

**Infotekst:**

Indstillingsbakker  
Roulettering  
Hus med spiralring  
Bløde bakker  
Ophængningsskrue

**Anvendelse:**

Til rationel **indvendig uddrejning og udvendig overdrejning af bløde bakker** på centrerpatroner. **Også egnet til ud- og efterslibning af hærdede bakker på rundløb.**

**Teknisk beskrivelse**

Passer til centerpatroner indtil Ø	315 mm
Vægt	7 kg
Indvendig Ø	208 mm
Udvendig Ø	290 mm
Ophængsområde-Ø position J	145 - 215 mm
Ophængsområde-Ø position A	290 - 360 mm
Produkttype	Bakkeuddrejningsring