

Mahr

Digital skydelære IP67 med rundt dybdemål, dataudgang og keramiske måleflader, Måleområde: 150mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	412743 150
GTIN	4059192002282
Artikelklasse	43A

Beskrivelse

Udførelse:

Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display. Induktivt, vandtæt målesystem. REFERENCEmålesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen. Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne. Målefladerne er finslebne.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498940.

Teknisk beskrivelse

Kæbelængde	40 mm
Føring	Forøgede føringsbaner
Kalibrering	A1
Dybdemål tilgængeligt	ja
Dybdemål	Ø 1,6
Automatisk slukning	ja

Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Norm	ISO 13385
Driftstid	ca. 3 år
Aflæsning	0,01 mm
Aflæsning	0,0005 tommer
Måleområde	0 - 150 mm
Måleværdisikring	MAHR reference-låsesystem
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Interface	RS232C-interface.
Interface	USB-interface
Interface	Digimatic-interface
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

Services

DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200

Tilbehør

Tilslutningskabelsimplex med datatast Type USB2	498940 USB2
---	-------------

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Låg til batterirum	412235
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type D2	498940 D2
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type R2	498940 R2