

HOLEX**Digital skydelære ABS med dataudgang, Måleområde: 150mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	412805 150
GTIN	4045197574404
Artikelklasse	42A

Beskrivelse**Udførelse:**

Stort, kontrastrigt digitaldisplay. Målefladerne er finslebne. Digital skydelære med **absolut mål**, nulstilling ikke nødvendig. Elektronikken slukker automatisk efter ca. 5 min. og tænder ved blot at skubbe på læren.

- **Meget høj præcision ved hjælp af glasmålestål.**
- **Elektronikken er uden kobling til kabinettet og monteret direkte på skydedelen. Målekraften overføres direkte til målebenene. Herved er skydelæren mindre udsat for fejl og har længere levetid.**
- **Med robust metalhus.**

Leveringsomfang:

Inklusive batteri nr. 081560 str. CR1632.

Specialtilbehør:

Tastaturinterface nr. 498969 str. USB.

Teknisk beskrivelse

Dybdemål tilgængeligt	ja
Kæbelængde	40 mm
Norm	ISO 13385
Dybdemål	kantet 3,7×1,3
Kalibrering	A1
Automatisk slukning	ja

Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Aflæsning	0,01 mm
Aflæsning	0,0005 tommer
Måleområde	0 - 150 mm
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR1632
Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Interface	USB-interface
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200

Tilbehør

TastaturinterfaceUSB Type USB	498969 USB
Skrue til dybdelæreholder	412230
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR1632	081560 CR1632
Skrue til dybdelæreholder	412236