

**HOLEX**

## Værkstedsskydelære med parallaksefri aflæsning og finindstilling, Måleområde: 300mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	415170 300
GTIN	4045197319012
Artikelklasse	41Z

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Affasede målespidser til målinger i gevindbunden og i smalle indstik. Forskudte og afrundede kæbeender til indvendige målinger. Kontrastrig skala. Med låseskrue. Op til str. 300 helt hærdet, fra str. 500 hærdede måleflader.

Flad nonius til **parallaksfri aflæsning**, direkte aflæsning **af indvendigt mål** takket være den ekstra skal, med finindstilling.

### Teknisk beskrivelse

Måleområde	0 - 300 mm
Kalibrering	A1
Kæbelængde	90 mm
Fiksering	Låseskrue øverst
Indvendig måleansats-Ø	10 mm
Deling	1/20 mm
Emballage	Stabil boks
Norm	ISO 13385
Måleafvigelse E MPE	±0,08 mm
Finindstilling	ja

Måleværktøj	analog
Materiale	Ædelstål, INOX
Produkttype	Værkstedsskydelære

## Services

DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021010 300
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021000 300

## Tilbehør

Kunststofboks Type MS300	412470 MS300
--------------------------	--------------