

**Laservaterpas, Længde: 240mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	468460 240
GTIN	4007368096207
Artikelklasse	460

Beskrivelse**Udførelse:**

Robust, håndterligt aluminiumhus med 3 punktlasere, der står i en vinkel på 90° i forhold til hinanden. Libellernes og laserens nøjagtighed i forhold til målefladen udgør 0,2 mm/m. I bunden er der indsat 4 kraftige magneter. Kontaktflade med laserreferencekant (kanten = lasermidten).

Anvendelse:

Til hurtig indretning, markering og nivellering.

Leveringsomfang:

Inklusive justeringsplade til ujævnt underlag. 3 batterier nr. 081561 str. LR3.

Teknisk beskrivelse

Bredde	25 mm
Længde	240 mm
Laserklasse	2
Stativgevind	1/4 UNC tommer
Rækkevidde	30 m
Højde	44 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR3
Antal medfølgende batterier	3

Fejlgrænse	0,2 mm/m
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleværktøj	analog
Produkttype	Vaterpas

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3
---	------------