

**Vinkelmåler Winkeltronic, opløsning 0,1 grader, Længde: 600mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	467540 600
GTIN	4016054325996
Artikelklasse	46R

Beskrivelse**Udførelse:**

Vinkelmåler med nøjagtig visning af det bevægelige målebens åbningsvinkel. Med integreret horisontal- og vertikallibelle. Holdeknop til fastholdelse af måleværdierne. Visningen kan nulstilles i enhver stilling.

Leveringsomfang:

Inkl. 4 batterier nr. 081561 str. LR6, etui.

Teknisk beskrivelse

Tallenes trinværdi	0,1 grader
Længde	600 mm
Måleområde	0 - 200 grader
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR6
Antal medfølgende batterier	4
Fejlgrænse	0,2 grader
Energiforsyning	Batteridrevet
Kalibrering	H2

Måleværktøj	digital
Produkttype	Vaterpas

Services

KalibreringMaskinvaterpas / elektronisk hældningsmåler Nøjagtighed 0,10 mm/m	026620 0,10
---	-------------

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR6	081561 LR6
---	------------