

**HOLEX****Værkstedsskydelære med parallaksefri aflæsning og finindstilling,  
Måleområde: 500mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	415170 500
GTIN	4045197319029
Artikelklasse	41Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

Affasede målespidser til målinger i gevindbunden og i smalle indstik. Forskudte og afrundede kæbeender til indvendige målinger. Kontrastrig skala. Med låseskrue. Op til str. 300 helt hærdet, fra str. 500 hærdede måleflader.

Flad nonius til **parallaksfri aflæsning**, direkte aflæsning **af indvendigt mål** takket være den ekstra skal, med finindstilling.

**Teknisk beskrivelse**

Kalibrering	A1
Fiksering	Låseskrue øverst
Indvendig måleansats-Ø	20 mm
Kæbelængde	150 mm
Måleområde	0 - 500 mm
Deling	1/20 mm
Emballage	Stabil boks
Norm	ISO 13385
Måleafvigelse E MPE	±0,1 mm
Finindstilling	ja

Måleværktøj	analog
Materiale	Ædelstål, INOX
Produkttype	Værkstedsskydelære

## Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 500 mm	021000 500
DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 500 mm	021010 500