



## Værkstedsskydelære med mm- og tommeskalainddeling, Måleområde: 300mm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 415100 300    |
| GTIN                | 4045197203151 |
| Artikelklasse       | 41Z           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Affasede målespidser til målinger i gevindbunden og i smalle indstik. Forskudte og afrundede kæbeender til indvendige målinger. Kontrastrig skala. Med låseskrue. Op til str. 300 helt hærdet, fra str. 500 hærdede måleflader.

### Teknisk beskrivelse

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Kæbelængde             | 90 mm            |
| Måleområde             | 0 - 300 mm       |
| Indvendig måleansats-Ø | 10 mm            |
| Kalibrering            | A1               |
| Fiksering              | Låseskrue øverst |
| Reverserbar aflæsning  | mm / tomme       |
| Deling                 | 1/128 tommer     |
| Deling                 | 1/20 mm          |
| Emballage              | Stabil boks      |
| Norm                   | ISO 13385        |
| Måleafvigelse E MPE    | ±0,08 mm         |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Inddeling, nonius mm/tommer | ja                 |
| Måleværktøj                 | analog             |
| Materiale                   | Ædelstål, INOX     |
| Produkttype                 | Værkstedsskydelære |

### Services

|   |            |
|---|------------|
| DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm | 021010 300 |
| KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm      | 021000 300 |

### Tilbehør

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Kunststofboks Type MS300 | 412470 MS300 |
|--------------------------|--------------|