

**Garant****Maskinvaterpas med justerbar libelle, Sål Længde x nøjagtighed: 150/1 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	468790 150/1
GTIN	4045197519238
Artikelklasse	41H

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kraftigt hus i førsteklasses specialstøbegods; Prismatisk sål med anslagsflader, der er slebet i vinkel (vigtigt ved opmærkning, justering osv.). Alle måleflader bearbejdet helt parallelt i forhold til libelleaksen. Hhv. én langsgående og én tværgående libelle af glas. Med isolerede greb på huset samt beskyttelsesglas over libellerne.

**Længdelibellens justerbarhed:**

Længdelibellen kan nemt og uden slør efterjusteres til 0-position ved hjælp af en stilleskrue, uden at der skal foretages demontage.

**Infotekst:****Justeringsskrue**

til længdelibelle.

**Længdelibellen**

er lejret spændingsfrit.

**Anvendelse:**

Til indretning af flader, aksler, maskiner osv.

**Norm:****DIN 877****Nøjagtighed:**

1 = med ultrafølsom længdelibelle **0,02 mm/m.**

2 = med ultrafølsom længdelibelle **0,1 mm/m.**

4 = med normalfølsom længdelibelle **0,4 mm/m.**

**Teknisk beskrivelse**

Sål, bredde	40 mm
Nøjagtighedsklasse	1
Sål, længde	150 mm
Aflæsning	0,02 mm/m
Norm	DIN 877
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	H2
Produkttype	Vaterpas

## Services

KalibreringMaskinvaterpas / elektronisk hældningsmåler Nøjagtighed 0,02 mm/m	026620 0,02
---	-------------