

**HOLEX****Værkstedsskydelære med mm- og tommeskalainddeling, Måleområde: 500mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	415100 500
GTIN	4045197203168
Artikelklasse	41Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

Affasede målespidser til målinger i gevindbunden og i smalle indstik. Forskudte og afrundede kæbeender til indvendige målinger. Kontrastrig skala. Med låseskrue. Op til str. 300 helt hærdet, fra str. 500 hærdede måleflader.

**Teknisk beskrivelse**

Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Kæbelængde	150 mm
Indvendig måleansats-Ø	20 mm
Kalibrering	A1
Måleområde	0 - 500 mm
Udførelse, måleflade	Hærdet
Fiksering	Låseskrue øverst
Deling	1/128 tommer
Deling	1/20 mm
Emballage	Stabil boks
Norm	ISO 13385

Måleafvigelse E MPE	±0,1 mm
Inddeling, nonius mm/tommer	ja
Måleværktøj	analog
Materiale	Ædelstål, INOX
Produkttype	Værkstedsskydelære

## Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 500 mm	021000 500
DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 500 mm	021010 500