



## Elektronisk vaterpas i letmetal, Længde: 1000mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	467554 1000
GTIN	4005069198275
Artikelklasse	46M

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Yderst robust aluminiumsfirkantprofil med støddæmpende endekapper. To digitale displays, som kan aflæses optimalt i enhver anvendelsessituation – belyses med tryk på en knap. Støv- og vandbeskyttet.

Visningstilstande: °, %, mm/m, in/ft – decimal og som brøk. Tastaturlås. Akustisk målføring med to forskellige signaltoner. Frit valgbar referenceværdi. Advarsel ved vipning af vaterpasset i anden akse. **Selvkalibrering i 90°-trin**. Op til 400 timers batteridriftstid.

#### Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

#### Leveringsomfang:

Inklusive batteri nr. 081551 LR6.

Inklusive transporttaske.

### Teknisk beskrivelse

Længde	1000 mm
Taltrinværdi kan omstilles	0,05 / 0,1 grader
Antal medfølgende batterier	2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081557 LR6
Fejlgrænse elektronikmodul	0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) grader
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Fejlgrænse i normal position og ved omslagsmåling	0,5 mm/m

Visningstilstand	°, %, mm/m, in/ft – decimal og som brøk
Batteriets levetid ca.	150 h
Måleværktøj	digital
Kalibrering	H2
Produkttype	Vaterpas

### Services

KalibreringMaskinvaterpas / elektronisk hældningsmåler Nøjagtighed 0,10 mm/m	026620 0,10
---	-------------