



Kridtsnorenhed 30 m, Indtrækningsudveksling (x-dobbelt): 1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	467590 1
GTIN	8422514809214
Artikelklasse	46R

Beskrivelse

Udførelse:

Kridtsnorenhed af trykstøbt magnesium, pulverlakeret i rød farve. 30 m specialsnoer af multifiber forener enorm trækstyrke (234 N) med høj farveoptagelse til optimal markeringsevne. Hærdet krog med bøjede takker og lagerplads i legeme. Med ståløje ved snorudgang og bælteclips af INOX. Den tætsluttende påfyldningskappe forhindrer, at farvepulveret slipper ud.

Leveringsomfang:

Kridtsnorenhed **uden farvepulver**.

Teknisk beskrivelse

Bredde	76 mm
Snorlængde	30 m
Højde	47 mm
Længde	125 mm
Indtrækningsudveksling (x-dobbelt)	1
Produkttype	Kridtsnor

Tilbehør

Farvepulver til slagsnor250 g Type B	467595 B
Farvepulver til slagsnor250 g Type R	467595 R