

 Mahr**Digital skydelære med målekæber i udadvendt vinkel, Måleområde: 150mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	412755 150
GTIN	4059192002367
Artikelklasse	43A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display. Induktivt, vandtæt målesystem. REFERENCEmålesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen. Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne.

**Funktion:**

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

**Specialtilbehør:**

Datakabel nr. 498940.

**Teknisk beskrivelse**

Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Kæbelængde	40 mm
Norm	Fabriksstandard
Udførelse, målekæbe	vinklet udad
Kalibrering	A1
Aflæsning	0,01 mm
Aflæsning	0,0005 tommer
Fejlgrænse	0,03 mm

Måleområde	0 - 150 mm
Måleværdisikring	MAHR reference-låsesystem
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Interface	USB-interface
Interface	Digimatic-interface
Interface	RS232C-interface.
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

## Services

DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200

## Tilbehør

Tilslutningskabelsimplex med datatast Type D2	498940 D2
Låg til batterirum	412235
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type USB2	498940 USB2
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type R2	498940 R2
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032