

**HOLEX****Værkstedsskydelære med mm- og tommeskalainddeling, Måleområde: 750mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	415100 750
GTIN	4045197203175
Artikelklasse	41Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

Affasede målespidser til målinger i gevindbunden og i smalle indstik. Forskudte og afrundede kæbeender til indvendige målinger. Kontrastrig skala. Med låseskrue. Op til str. 300 helt hærdet, fra str. 500 hærdede måleflader.

**Teknisk beskrivelse**

Fiksering	Låseskrue øverst
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Kæbelængde	150 mm
Måleområde	0 - 750 mm
Kalibrering	A1
Indvendig måleansats-Ø	20 mm
Udførelse, måleflade	Hærdet
Deling	1/128 tommer
Deling	1/20 mm
Emballage	Stabil boks
Norm	ISO 13385

Måleafvigelse E MPE	±0,12 mm
Inddeling, nonius mm/tommer	ja
Måleværktøj	analog
Materiale	Ædelstål, INOX
Produkttype	Værkstedsskydelære

## Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 1000 mm	021000 1000
DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 1000 mm	021010 1000