

 Mahr

## Værkstedsskydelære i let konstruktion, Måleområde: 500mm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 412750 500    |
| GTIN                | 2050001060297 |
| Artikelklasse       | 43A           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Værkstedsskydelære** i let konstruktion med målespidser og prismeføring.

#### Parallaksefri aflæsning.

Skinne og skyder i aluminium. 50% vægtfordel. Slid- og ridsefast i kraft af den hårdt eloxerede overflade 1100 HV (som keramik).

Målekæber og -spidser rustfrie, hærdede og slebne. Nonius med kontrastrig skala og indvendig måleskala. Skyderen har en let, præcis gang.

### Teknisk beskrivelse

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Indvendig måleansats-Ø    | 20 mm            |
| Kæbelængde                | 150 mm           |
| Vægt                      | 1,4 kg           |
| Kalibrering               | A1               |
| Fiksering                 | Låseskrue øverst |
| Aflæsning                 | 0,02 mm          |
| Udførelse, aflæsningsdele | matforkromet     |
| Måleområde                | 0 - 500 mm       |
| Overflade                 | hårdelokseret    |
| Udførelse, måleflade      | Hærdet           |

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Deling      | 1/50 mm            |
| Fejlgrænse  | 0,05 mm            |
| Emballage   | Stabil boks        |
| Norm        | Fabriksstandard    |
| Måleværktøj | analog             |
| Produkttype | Værkstedsskydelære |

### Services

|  |            |
|--|------------|
| DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 500 mm | 021010 500 |
| KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 500 mm       | 021000 500 |