

**Garant****Rammevaterpas med justerbar libelle, Sål Længde×nøjagtighed: 150/2mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	469190 150/2
GTIN	4045197519245
Artikelklasse	41H

## Beskrivelse

### Udførelse:

Kraftig ramme i førsteklases specialstøbegods; hammeslagslakeret. 3 sider er slebet i prismeform, 1 side er plan. Hhv. én langsgående og én tværgående libelle af glas. Den langsgående libelles følsomhed (skalaværdi) fremgår af et skilt. Ved nøjagtighed 1 med isolerede greb på huset og beskyttelsesglas over libellerne.

### Længdelibellens justerbarhed:

Længdelibellen kan nemt og uden slør efterjusteres til 0-position ved hjælp af en stilleskrue, uden at der skal foretages demontage.

### Anvendelse:

Til indretning af horisontale og vertikale flader, aksler osv. og til præcis indretning i 90°-vinkel.

### Norm:

**DIN 877**

### Nøjagtighed:

1 = med ultrafølsom længdelibelle **0,02 mm/m.**

2 = med ultrafølsom længdelibelle **0,1 mm/m.**

### Bemærk:

Magnetisk udførelse kan leveres på forespørgsel.

## Teknisk beskrivelse

Sål, længde	150 mm
Sål, bredde	40 mm
Aflæsning	0,1 mm/m
Nøjagtighedsklasse	2
Norm	DIN 877
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	H1
Produkttype	Vaterpas

---

## Services

KalibreringRammevaterpas Nøjagtighed 0,10 mm/m	026600 0,10
--	-------------