

HOLEX**Kridtsnorenhed 30 m, Indtrækningsudveksling (x-dobbelt): 5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	467590 5
GTIN	8422514809719
Artikelklasse	46R

Beskrivelse**Udførelse:**

Kridtsnorenhed af trykstøbt magnesium, pulverlakeret i rød farve. 30 m specialsnor af multifiber forener enorm trækstyrke (234 N) med høj farveoptagelse til optimal markeringsevne. Hærdet krog med bøjede takker og lagerplads i legeme. Med ståløje ved snorudgang og bælteclips af INOX. Den tætsluttende påfyldningskappe forhindrer, at farvepulveret slipper ud. Med 5:1 hurtig indtrækning og push-system til enkel udtrækning af snor.

Leveringsomfang:

Kridtsnorenhed **uden farvepulver**.

Teknisk beskrivelse

Snorlængde	30 m
Længde	132 mm
Bredde	84 mm
Indtrækningsudveksling (x-dobbelt)	5
Højde	58 mm
Produkttype	Kridtsnor

Tilbehør

Farvepulver til slagsnor250 g Type R	467595 R
Farvepulver til slagsnor250 g Type B	467595 B