



Skydelære, Måleområde: 800mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	415186 800
GTIN	4045197479846
Artikelklasse	41Z

Beskrivelse

Udførelse:

Blændfri, matforkromet nonius. Hærdede og slebne **måleflader**. **Lange målekæber til måling af store emner og emne-Ø**. Med finindstilling. Forskudte og afrundede kæbeender til indvendig måling.

Med finindstilling.

Teknisk beskrivelse

Aflæsning	0,05 mm
Vægt	3,5 kg
Udførelse, aflæsningsdele	matforkromet
Udførelse, måleflade	Hærdet
Indvendig måleansats-Ø	20 mm
Måleområde	0 - 800 mm
Kalibrering	A1
Kæbelængde	150 mm
Deling	1/20 mm
Emballage	Stabil boks
Norm	ISO 13385
Måleafvigelse E MPE	±0,12 mm

Finindstilling	ja
Måleværktøj	analog
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Produkttype	Værkstedsskydelære

Services

DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 1000 mm	021010 1000
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 1000 mm	021000 1000