



Digital hældningsmåler, Type: 3600



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	467560 3600
GTIN	2050001668448
Artikelklasse	46R

Beskrivelse

Udførelse:

- **Aluminiumsramme med præcisionsstøtteflader, øverst med prisme.**
- **Retningspile på displayet gør det lettere at rette ind til 0° eller 90°.**
- **Holdeværdifunktion til at gemme måleresultatet.**
- **Nulstilling i alle positioner.**

Leveringsomfang:

Inkl. opbevaringsboks og 1 batteri nr. 081561 str. 6LR61.

Teknisk beskrivelse

Tallenes trinværdi	0,01 (0° – 9,99°) / 0,1 (10° – 90°) grader
Måleområde	360 (4×90°) grader
Længde	153 mm
Planhedstolerance	0,0762 mm
Højde	49 mm
Bredde	31 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 6LR61
Antal medfølgende batterier	1

Fejlgrænse elektronikmodul	0,05 (0° – 10°) / 0,1 (80° – 90°) / 0,2 (11° – 79°) grader
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	H2
Produkttype	Hældningsmåler

Services

KalibreringMaskinvaterpas / elektronisk hældningsmåler Nøjagtighed 0,02 mm/m	026620 0,02
---	-------------