


Mitutoyo**Sikkerhedsmåleur, Måleområde / kabinet-Ø: 0,5/55 mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	432052 0,5/55
GTIN	4946368668741
Artikelklasse	44A

Beskrivelse

Udførelse:

Mål iht. DIN EN ISO 463, udgave juni 2006. Præcisionsmåleure med stødsikring, sikkerhedsmåleure, stødsikkert med friløft. Ekstremt let, robust konstruktion med støvbeskyttelse. Spændeskæft-Ø 8 mm h6.

Emballage: Stabil boks

Norm: Fabriksstandard

Kalibrering: C1

Skalaværdi: 0,01 mm

Afvigelsesinterval f_e : 8 μ m

Målekraft: 0,4 - 1,4 N

Friløft: 3,5 mm

Teknisk beskrivelse

Kalibrering	C1
Friløft	3,5 mm
Afvigelsesinterval f_e	8 μ m

Kabinet-Ø	55 mm
Måleområde	0,5 mm
Skalaværdi	0,01 mm
Målekraft	0,4 - 1,4 N
Norm	Fabriksstandard
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Måleur

Services

Kalibrering Måleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 3 mm	013210 3
Mærkning laserindgraveret Type	018940
DAkKS-kalibrering Måleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	013250 12,5

Tilbehør

Stål-føler Type 14	434900 14
Hårdmetal-føler Type 18/1	434910 18/1
Stål-føler Type 11	434900 11
Forlænger til måleføler Længde L 50 mm	434920 50
Stål-føler Type 13	434900 13
Vinklet måleursholder 60° Spændelængde 25 mm	434918 25
Forlænger til måleføler Længde L 10 mm	434920 10
Forlænger til måleføler Længde L 80 mm	434920 80
Drejeføler	434912
Stål-føler Type 39	434900 39
Hårdmetal-føler Type 14	434910 14
Stål-føler Type 14/15	434900 14/15
Hårdmetal-føler Type 2	434910 2

Stål-føler Type 10	434900 10
Stål-føler Type 12	434900 12
Stål-føler Type 18/4	434900 18/4
Hårdmetal-føler Type 17	434910 17
Stål-føler Type 2	434900 2
Hårdmetal-føler Type 18/5	434910 18/5
Stål-føler Type 18/6	434900 18/6
Forlænger til måleføler Længde L 100 mm	434920 100
Hårdmetal-føler Type 18/3	434910 18/3
Stål-føler Type 11/15	434900 11/15
Vinklet måleursholder 60° Spændelængde 50 mm	434918 50
Hårdmetal-føler Type 18/6	434910 18/6
Forlænger til måleføler Længde L 90 mm	434920 90
Forlænger til måleføler Længde L 30 mm	434920 30
Rubin-føler Type 2	434915 2
Forlænger til måleføler Længde L 15 mm	434920 15
Stål-føler Type 11/25	434900 11/25
Stål-føler Type 29/20	434900 29/20
Stål-føler Type 14/20	434900 14/20
Stål-føler Type 14/40	434900 14/40
Hårdmetal-føler Type 16	434910 16
Forlænger til måleføler Længde L 60 mm	434920 60
Forlænger til måleføler Længde L 40 mm	434920 40
Stål-føler Type 14/30	434900 14/30
Forlænger til måleføler Længde L 20 mm	434920 20
Stål-føler Type 18/2	434900 18/2
Hårdmetal-føler Type 18/4	434910 18/4
Stål-føler Type 18/3	434900 18/3
Stål-føler Type 30/10	434900 30/10

Stål-føler Type 24	434900 24
Stål-føler Type 28	434900 28
Stål-føler Type 11/20	434900 11/20
Forlænger til måleføler Længde L 70 mm	434920 70
Stål-føler Type 20	434900 20
Hårdmetal-føler Type 11	434910 11
Hårdmetal-føler Type 18/2	434910 18/2
Stål-føler Type 29/10	434900 29/10
Hårdmetal-føler Type 10	434910 10
Vinklet måleursholder 45° Spændelængde 50 mm	434917 50
Stål-føler Type 16	434900 16
Stål-føler Type 17	434900 17
Vinklet måleursholder 45° Spændelængde 25 mm	434917 25
Stål-føler Type 18/5	434900 18/5
Stål-føler Type 18/1	434900 18/1
Stål-føler Type 11/30	434900 11/30
Stål-føler Type 15	434900 15
Stål-føler Type 11/35	434900 11/35