

STIEFELMAYER

**Rammevaterpas, Sål Længde×nøjagtighed: 100/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	469200 100/2
GTIN	4045197207173
Artikelklasse	46R

**Beskrivelse****Udførelse:**

Isolerede greb på kabinettet forhindrer påvirkninger fra håndvarme. Kraftig ramme i førsteklasses specialstøbegods; hammerslagslakeret. 3 sider prismeslebne og flade. 1 side flad, alle fint slebne. Hhv. én langsgående og én tværgående libelle af glas. Den langsgående libelles følsomhed (skalaværdi) fremgår af et skilt.

**Anvendelse:**

Til indretning af horisontale og vertikale flader, aksler osv. og til præcis indretning i 90°-vinkel.

**Norm:****DIN 877****Nøjagtighed:**

1 = med ultrafølsom længdelibelle **0,02 mm/m.**

2 = med ultrafølsom længdelibelle **0,1 mm/m.**

**Teknisk beskrivelse**

Sål, bredde	28 mm
Aflæsning	0,1 mm/m
Nøjagtighedsklasse	2

Sål, længde	100 mm
Norm	DIN 877
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	H1
Produkttype	Vaterpas

## Services

KalibreringRammevaterpas Nøjagtighed 0,10 mm/m	026600 0,10
--	-------------