

**TMSERROR, Måleområde: 150mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	412812 150
GTIN	4045197422828
Artikelklasse	42A

Beskrivelse**Udførelse:**

Stort digitalt display med høj kontrast. Finslebne måleflader.

Med kunststofhus, **til venstrehåndede**.

Leveringsomfang:

Inklusive batteri nr. 081560 str. LR44.

Teknisk beskrivelse

Materiale, hus	Kunststof
Norm	ISO 13385
Kæbelængde	40 mm
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
egnet til venstrehåndede	ja
Kalibrering	A1
Dybdemål	kantet 3,7×1,3
Dybdemål tilgængeligt	ja
Aflæsning	0,01 mm
Aflæsning	0,0005 tommer
Måleområde	0 - 150 mm
Antal medfølgende batterier	1

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 LR44
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

Services

DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype LR44	081560 LR44
--	-------------