



Digital hældningsmåler



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	467564
GTIN	4045197523891
Artikelklasse	42G

Beskrivelse

Udførelse:

Stabilt metalhus med 2 kraftige magneter hhv. på undersiden og på de plane sideflader. Vinkel aflæsning på det store LCD-display. Visningen drejer automatisk med ved vinkler på over 90°. Mulighed for visning af vinklen i forhold til det vandrette plan eller mellem to flader (absolut- og relativmåling).

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081551, str. 6LR61.

Teknisk beskrivelse

Tallenes trinværdi	0,05 grader
Højde	31 mm
Bredde	56 mm
Længde	56 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081551 6LR61
Antal medfølgende batterier	1

Fejlgrænse elektronikmodul	0,5 % grader
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleværktøj	digital
Produkttype	Hældningsmåler