

**Præcisions-mini-måleur stødsikkert, Måleområde / kabinet-Ø: 5/40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	432505 5/40
GTIN	4045197199591
Artikelklasse	42C

Beskrivelse**Udførelse:**

Små præcisionsmåleure med robust urkasse af metal, spændeskæft-Ø 8 mm h6, hærdet og slebet. Talskiven kan drejes til visernulstilling med den udvendige ring.

Stødsikkert.

Mål iht.DIN EN ISO 463, udgave juni 2006.

Specialtilbehør:

Specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.

Teknisk beskrivelse

Aflæsning pr. viseromdrejning	1 mm
Målekraft	0,6 - 1 N
Kalibrering	C1
Skalaværdi	0,01 mm
Kabinet-Ø	40 mm
Måleområde	5 mm

Norm	DIN 878
Måleafvigelse MPE (måleområde)	12 µm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Måleure

Services

KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 10 mm	023000 10
DAkkS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023010 12,5

Tilbehør

Stål-føler Type 18/1	434900 18/1
Hårdmetal-føler Type 18/6	434910 18/6
Stål-føler Type 11/25	434900 11/25
Stål-føler Type 39	434900 39
Stål-føler Type 11/15	434900 11/15
Hårdmetal-føler Type 10	434910 10
Hårdmetal-føler Type 18/2	434910 18/2
Stål-føler Type 24	434900 24
Hårdmetal-føler Type 2	434910 2
Stål-føler Type 11/35	434900 11/35
Stål-føler Type 14	434900 14
Hårdmetal-føler Type 18/5	434910 18/5
Stål-føler Type 15	434900 15
Hårdmetal-føler Type 16	434910 16
Stål-føler Type 19/9	434900 19/9
Stål-føler Type 19/10	434900 19/10

Stål-føler Type 2	434900 2
Stål-føler Type 11	434900 11
Hårdmetal-føler Type 18/1	434910 18/1
Stål-føler Type 18/6	434900 18/6
Stål-føler Type 18/3	434900 18/3
Stål-føler Type 29/10	434900 29/10
Stål-føler Type 11/20	434900 11/20
Stål-føler Type 18/5	434900 18/5
Stål-føler Type 19/7	434900 19/7
Stål-føler Type 30/10	434900 30/10
Stål-føler Type 14/30	434900 14/30
Stål-føler Type 28	434900 28
Stål-føler Type 14/15	434900 14/15
Stål-føler Type 32	434900 32
Stål-føler Type 11/30	434900 11/30
Stål-føler Type 29/20	434900 29/20
Stål-føler Type 14/20	434900 14/20
Hårdmetal-føler Type 18/4	434910 18/4
Hårdmetal-føler Type 17	434910 17
Stål-føler Type 10	434900 10
Stål-føler Type 19/8	434900 19/8
Hårdmetal-føler Type 14	434910 14
Stål-føler Type 20	434900 20
Stål-føler Type 40/7,8	434900 40/7,8
Hårdmetal-føler Type 11	434910 11
Stål-føler Type 16	434900 16
Stål-føler Type 13	434900 13
Stål-føler Type 18/4	434900 18/4
Stål-føler Type 14/40	434900 14/40

Stål-føler Type 19/11	434900 19/11
Rubin-føler Type 2	434915 2
Stål-føler Type 18/2	434900 18/2
Hårdmetal-føler Type 18/3	434910 18/3
Stål-føler Type 17	434900 17
Stål-føler Type 12	434900 12
Stål-føler Type 40/10	434900 40/10