



Finmåleer Compac Aflæsning 0,002 mm, stødsikkert, Måleområde / kabinet-Ø: 5/58 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	433230 5/58
GTIN	7630041104028
Artikelklasse	45A

Beskrivelse

Udførelse:

Mål iht. DIN EN ISO 463, udgave juni 2006.

Stabilt, matforkromet urkasse i messing; brudsikkert glas.

Spændeskæft Ø 8 mm h6, hærdet og slebet.

Meget præcis udførelse.

Urværkets vigtigste dele er **ædelstenslejrede**.

Centralviser **til 1/1000-mm-aflæsning**.

Talskiven kan drejes til visernulstilling med den udvendige ring.

Næsten konstant målekraft i hele måleområdet.

Kabinet helt i metal og meget effektiv stødbeskyttelse. Utroligt robust måleer. **Swiss Made.**

2/1000-aflæsning

Mål iht. DIN EN ISO 463, udgave juni 2006.

Specialtilbehør:

Specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.

Emballage: Stabil boks

Norm: Fabriksstandard

Kalibrering: C2

Skalaværdi: 0,002 mm

Aflæsning pr. viseromdrejning: 0,2 mm

Afvigelsesinterval f_e : 12 μm

Samlet tolerance $f_{i,alt}$: 14 μm

Målekraft: 1,2 - 1,7 N

Teknisk beskrivelse

Samlet tolerance $f_{i,alt}$	14 μm
Kabinet-Ø	58 mm
Målekraft	1,2 - 1,7 N
Aflæsning pr. viseromdrejning	0,2 mm
Måleområde	5 mm
Afvigelsesinterval f_e	12 μm
Skalaværdi	0,002 mm
Kalibrering	C2
Norm	Fabriksstandard
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Måleur

Services

Kalibrering Måleur, analog 0,001 Maks. målestrækning 5 mm	013220 5
Mærkning laserindgraveret Type	018940
DAkS-kalibrering Måleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	013250 12,5

Tilbehør

Rubin-føler Type 2	434915 2
Stål-føler Type 2	434900 2
Hårdmetal-føler Type 2	434910 2
Hårdmetal-føler Type 18/6	434910 18/6

Stål-føler Type 14/15	434900 14/15
Stål-føler Type 14	434900 14
Stål-føler Type 12	434900 12
Stål-føler Type 15	434900 15
Forlænger til måleføler Længde L 100 mm	434920 100
Forlænger til måleføler Længde L 50 mm	434920 50
Forlænger til måleføler Længde L 70 mm	434920 70
Stål-føler Type 11/30	434900 11/30
Stål-føler Type 11/25	434900 11/25
Stål-føler Type 11/35	434900 11/35
Forlænger til måleføler Længde L 10 mm	434920 10
Stål-føler Type 17	434900 17
Stål-føler Type 18/5	434900 18/5
Hårdmetal-føler Type 18/4	434910 18/4
Stål-føler Type 11/15	434900 11/15
Stål-føler Type 30/10	434900 30/10
Drejeføler	434912
Stål-føler Type 18/4	434900 18/4
Forlænger til måleføler Længde L 90 mm	434920 90
Vinklet måleursholder 45° Spændelængde 25 mm	434917 25
Hårdmetal-føler Type 11	434910 11
Vinklet måleursholder 60° Spændelængde 50 mm	434918 50
Stål-føler Type 14/20	434900 14/20
Stål-føler Type 28	434900 28
Forlænger til måleføler Længde L 80 mm	434920 80
Forlænger til måleføler Længde L 15 mm	434920 15
Stål-føler Type 16	434900 16
Hårdmetal-føler Type 17	434910 17
Hårdmetal-føler Type 10	434910 10

Hårdmetal-føler Type 14	434910 14
Forlænger til måleføler Længde L 30 mm	434920 30
Hårdmetal-føler Type 18/3	434910 18/3
Stål-føler Type 14/40	434900 14/40
Forlænger til måleføler Længde L 40 mm	434920 40
Stål-føler Type 18/2	434900 18/2
Stål-føler Type 10	434900 10
Stål-føler Type 18/6	434900 18/6
Vinklet måleursholder 45° Spændelængde 50 mm	434917 50
Stål-føler Type 29/10	434900 29/10
Stål-føler Type 29/20	434900 29/20
Stål-føler Type 39	434900 39
Stål-føler Type 11	434900 11
Stål-føler Type 18/3	434900 18/3
Stål-føler Type 18/1	434900 18/1
Stål-føler Type 11/20	434900 11/20
Hårdmetal-føler Type 18/1	434910 18/1
Stål-føler Type 24	434900 24
Vinklet måleursholder 60° Spændelængde 25 mm	434918 25
Stål-føler Type 14/30	434900 14/30
Hårdmetal-føler Type 18/2	434910 18/2
Forlænger til måleføler Længde L 60 mm	434920 60
Stål-føler Type 20	434900 20
Forlænger til måleføler Længde L 20 mm	434920 20
Hårdmetal-føler Type 18/5	434910 18/5
Stål-føler Type 13	434900 13
Hårdmetal-føler Type 16	434910 16