

STIEFELMAYER

Maskinvaterpas, Sål Længde×nøjagtighed: 200/2mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	468800 200/2
GTIN	4045197207081
Artikelklasse	46R

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftigt kabinet i førsteklasses specialstøbegods, hammerslagslakeret. Prismatisk og flad sål med anslagsflader, der er finslebne i vinkel (vigtigt ved opmærkning, justering osv.). Alle måleflader bearbejdet helt parallelt i forhold til libelleaksen. Hhv. én langsgående og én tværgående libelle af glas. Med isolerede greb på kabinettet samt beskyttelsesglas over libellerne.

Anvendelse:

Til indretning af flader, aksler, maskiner osv.

Norm:**DIN 877****Nøjagtighed:**

1 = med ultrafølsom længdelibelle **0,02 mm/m**.

2 = med ultrafølsom længdelibelle **0,1 mm/m**.

4 = med normalfølsom længdelibelle **0,4 mm/m**.

Teknisk beskrivelse

Aflæsning	0,1 mm/m
Sål, bredde	40 mm
Sål, længde	200 mm
Nøjagtighedsklasse	2
Norm	DIN 877
Emballage	Stabil boks

Kalibrering	H2
Produkttype	Vaterpas

Services

KalibreringMaskinvaterpas / elektronisk hældningsmåler Nøjagtighed 0,10 mm/m	026620 0,10
---------------------------------------------------------------------------------	-------------