

**Sikkerhedsmåleur, Måleområde / kabinet-Ø: 0,08/58mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	432405 0,08/58
---------------------	----------------

GTIN	4031452101683
------	---------------

Artikelklasse	46C
---------------	-----

Beskrivelse**Udførelse:**

Mål iht. DIN EN ISO 463, udgave juni 2006. Præcisionsmåleure med stødsikring, sikkerhedsmåleure, stødsikkert med friløft. Ekstremt let, robust konstruktion med støvbeskyttelse. Spændeskæft-Ø 8 mm h6.

Maksimal nøjagtighed takket være den kombinerede tandhjuls-/armoverførsel.

Teknisk beskrivelse

Friløft	4,5 mm
Kabinet-Ø	58 mm
Måleområde	0,08 mm
Målekraft	1,3 - 1,8 N
Kalibrering	C2
Skalaværdi	0,001 mm
Norm	Fabriksstandard

Måleafvigelse MPE (måleområde)	2 µm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Måleure

Services

KalibreringMåleur, analog 0,001 Maks. målestrækning 5 mm	023020 5
--	----------