



## Præcisions-mini-måleur Compac stødsikkert, Måleområde / kabinet-Ø: 5/40 mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	432540 5/40
GTIN	2050001949943
Artikelklasse	45A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Små præcisionsmåleure med robust urkasse af metal, spændeskæft-Ø 8 mm h6, hærdet og slebet. Talskiven kan drejes til visernulstilling med den udvendige ring.

Mål iht.DIN EN ISO 463, udgave juni 2006.

Stødsikkert.

#### Specialtilbehør:

Specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.

Emballage: Stabil boks

Norm: Fabriksstandard

Kalibrering: C1

Skalaværdi: 0,01 mm

Aflæsning pr. viseromdrejning: 0,5 mm

Afvigelsesinterval  $f_e$ : 12  $\mu$ m

Samlet tolerance  $f_{i,alt}$ : 14  $\mu$ m

Målekraft: 0,6 - 1,4 N

### Teknisk beskrivelse

Kalibrering	C1
Kabinet-Ø	40 mm
Samlet tolerance $f_{i,alt}$	14 $\mu$ m
Aflæsning pr. viseromdrejning	0,5 mm
Skalaværdi	0,01 mm
Måleområde	5 mm
Afvigelsesinterval $f_e$	12 $\mu$ m
Målekraft	0,6 - 1,4 N
Norm	Fabriksstandard
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Måleur

## Services

Kalibrering Måleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 10 mm	013210 10
Mærkning laserindgraveret Type	018940
DAkS-kalibrering Måleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	013250 12,5

## Tilbehør

Hårdmetal-føler Type 2	434910 2
Stål-føler Type 2	434900 2
Rubin-føler Type 2	434915 2
Forlænger til måleføler Længde L 100 mm	434920 100
Forlænger til måleføler Længde L 30 mm	434920 30
Stål-føler Type 18/5	434900 18/5
Hårdmetal-føler Type 10	434910 10
Stål-føler Type 29/10	434900 29/10
Hårdmetal-føler Type 14	434910 14

Forlænger til måleføler Længde L 40 mm	434920 40
Stål-føler Type 14/20	434900 14/20
Hårdmetal-føler Type 18/3	434910 18/3
Vinklet måleursholder 45° Spændelængde 25 mm	434917 25
Stål-føler Type 29/20	434900 29/20
Stål-føler Type 16	434900 16
Drejeføler	434912
Stål-føler Type 30/10	434900 30/10
Forlænger til måleføler Længde L 80 mm	434920 80
Stål-føler Type 28	434900 28
Stål-føler Type 11/20	434900 11/20
Hårdmetal-føler Type 18/1	434910 18/1
Stål-føler Type 17	434900 17
Vinklet måleursholder 60° Spændelængde 50 mm	434918 50
Stål-føler Type 11/25	434900 11/25
Stål-føler Type 18/6	434900 18/6
Vinklet måleursholder 45° Spændelængde 50 mm	434917 50
Stål-føler Type 11/30	434900 11/30
Hårdmetal-føler Type 18/6	434910 18/6
Hårdmetal-føler Type 18/4	434910 18/4
Forlænger til måleføler Længde L 50 mm	434920 50
Hårdmetal-føler Type 11	434910 11
Stål-føler Type 10	434900 10
Stål-føler Type 18/2	434900 18/2
Vinklet måleursholder 60° Spændelængde 25 mm	434918 25
Stål-føler Type 14/40	434900 14/40
Forlænger til måleføler Længde L 60 mm	434920 60
Hårdmetal-føler Type 16	434910 16
Stål-føler Type 11/15	434900 11/15

Stål-føler Type 14/15	434900 14/15
Forlænger til måleføler Længde L 70 mm	434920 70
Stål-føler Type 24	434900 24
Stål-føler Type 12	434900 12
Hårdmetal-føler Type 17	434910 17
Forlænger til måleføler Længde L 10 mm	434920 10
Stål-føler Type 13	434900 13
Stål-føler Type 39	434900 39
Stål-føler Type 15	434900 15
Hårdmetal-føler Type 18/5	434910 18/5
Forlænger til måleføler Længde L 15 mm	434920 15
Forlænger til måleføler Længde L 90 mm	434920 90
Stål-føler Type 18/3	434900 18/3
Stål-føler Type 14	434900 14
Stål-føler Type 18/4	434900 18/4
Stål-føler Type 20	434900 20
Stål-føler Type 14/30	434900 14/30
Stål-føler Type 11	434900 11
Forlænger til måleføler Længde L 20 mm	434920 20
Stål-føler Type 18/1	434900 18/1
Stål-føler Type 11/35	434900 11/35
Hårdmetal-føler Type 18/2	434910 18/2