


**Sikkerhedsmåleur, Måleområde / kabinet-Ø: 0,8/58mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	432405 0,8/58
GTIN	2050001741073
Artikelklasse	46C

Beskrivelse**Udførelse:**

Mål iht. DIN EN ISO 463, udgave juni 2006. Præcisionsmåleure med stødsikring, sikkerhedsmåleure, stødsikkert med friløft. Ekstremt let, robust konstruktion med støvbeskyttelse. Spændeskaft-Ø 8 mm h6.

Maksimal nøjagtighed takket være den kombinerede tandhjuls-/armoverførsel.

Teknisk beskrivelse

Målekraft	0,8 - 1,2 N
Kalibrering	C1
Kabinet-Ø	58 mm
Skalaværdi	0,01 mm
Måleområde	0,8 mm
Friløft	7 mm
Norm	DIN 878

Måleafvigelse MPE (måleområde)	7 µm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Måleure

Services

KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 3 mm	023000 3
DAkkS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023010 12,5

Tilbehør

Glas til måleur Type 58	432010 58
-------------------------	-----------