

**Måleur, Måleområde / kabinet-Ø: 10/58Bmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	431980 10/58B
GTIN	4045197204172
Artikelklasse	42C

Beskrivelse**Udførelse:**

Mål iht. DIN EN ISO 463, udgave juni 2006. Præcisionsmåleure med metalkabinet, spændeskaft-Ø 8 mm h6, hærdet og slebet. Skiven kan drejes i nulstilling vha. udvendig ring. Centralviser til 1/100-mm-aflæsning, sekundærskalaens lille viser til 1-mm-aflæsning.

Udvendig ring med 2 indstillelige tolerancemærker.

Specialtilbehør:

Specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.

Teknisk beskrivelse

Målekraft	0,4 - 1,4 N
Måleområde	10 mm
Kalibrering	C1
Øje på måleurets bagside	ja
Kabinet-Ø	58 mm
Aflæsning pr. viseromdrejning	1 mm

Skalaværdi	0,01 mm
Norm	DIN 878
Måleafvigelse MPE (måleområde)	15 µm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Måleure

Services

KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 10 mm	023000 10
DAkkS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023010 12,5

Tilbehør

Stål-føler Type 19/9	434900 19/9
Stål-føler Type 19/7	434900 19/7
Stål-føler Type 19/8	434900 19/8
Stål-føler Type 11/25	434900 11/25
Stål-føler Type 24	434900 24
Hårdmetal-føler Type 11	434910 11
Stål-føler Type 19/10	434900 19/10
Stål-føler Type 11/20	434900 11/20
Stål-føler Type 40/10	434900 40/10
Stål-føler Type 39	434900 39
Hårdmetal-føler Type 18/1	434910 18/1
Stål-føler Type 14/40	434900 14/40
Stål-føler Type 15	434900 15
Stål-føler Type 32	434900 32
Stål-føler Type 40/7,8	434900 40/7,8

Stål-føler Type 11/15	434900 11/15
Stål-føler Type 13	434900 13
Stål-føler Type 20	434900 20
Rubin-føler Type 2	434915 2
Hårdmetal-føler Type 16	434910 16
Stål-føler Type 18/1	434900 18/1
Hårdmetal-føler Type 18/4	434910 18/4
Hårdmetal-føler Type 18/6	434910 18/6
Stål-føler Type 30/10	434900 30/10
Hårdmetal-føler Type 2	434910 2
Stål-føler Type 14/20	434900 14/20
Stål-føler Type 2	434900 2
Stål-føler Type 17	434900 17
Stål-føler Type 14/30	434900 14/30
Stål-føler Type 18/4	434900 18/4
Hårdmetal-føler Type 14	434910 14
Hårdmetal-føler Type 17	434910 17
Stål-føler Type 11	434900 11
Stål-føler Type 16	434900 16
Stål-føler Type 29/20	434900 29/20
Stål-føler Type 14/15	434900 14/15
Stål-føler Type 18/6	434900 18/6
Stål-føler Type 11/35	434900 11/35
Stål-føler Type 11/30	434900 11/30
Hårdmetal-føler Type 10	434910 10
Hårdmetal-føler Type 18/2	434910 18/2
Stål-føler Type 10	434900 10
Stål-føler Type 18/2	434900 18/2
Hårdmetal-føler Type 18/3	434910 18/3

Hårdmetal-føler Type 18/5	434910 18/5
Stål-føler Type 18/3	434900 18/3
Stål-føler Type 18/5	434900 18/5
Stål-føler Type 12	434900 12
Stål-føler Type 29/10	434900 29/10
Stål-føler Type 28	434900 28
Stål-føler Type 19/11	434900 19/11
Stål-føler Type 14	434900 14
Glas til måleur Type 58	432260 58