

hanhart
1882**Stopur med dobbeltvisere med etui****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	469610
GTIN	2050001049117
Artikelklasse	46R

Beskrivelse**Udførelse:**

Diamantdrejet metalhus (Ø 55 mm) med bøjlering og udvidet støv- og vandbeskyttelse. Stødsikkert præcisionsværk (anker, 7 sten). Slæbeviser til mellemtidsmåling.

Anvendelse:

Universelt anvendelig til målinger i sekund- og decimalområdet med et valgfrit antal **mellemtider**. Derfor specielt velegnet til tidsmåling af arbejdsprocesser og maskin-tider.

· **Start og stop kan aktiveres når som helst under en tidsmåling.**

Leveringsomfang:

Inklusive læderetui.

Teknisk beskrivelse

Skalaindelingsværdi	1/5 s / 1/100 min
Tidsvisning	30 min
Måleværktøj	analog
Kalibrering	N1

Produkttype

Stopur

Services

KalibreringStopur Type U

029100 U