

**Måleur stødsikkert, Måleområde / kabinet-Ø: 10/58mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	432000 10/58
GTIN	4045197204189
Artikelklasse	42C

Beskrivelse**Udførelse:**

Mål iht. DIN EN ISO 463, udgave juni 2006. **Stødsikre** præcisionsmåleure. Spændeskæft-Ø 8 mm h6, hærdet og slebet. Skiven kan drejes i nulstilling vha. udvendig ring. Udvendig ring med 2 indstillelige tolerancemærker. Centralviser til 1/100 mm-aflæsning, sekundærskalaens viser til 1 mm-aflæsning.

Stødsikkert ved hjælp af tandstangsbøsning. Udførelse i metal med kunststofurglas.

Udførelse reklametekst:

Stødsikre præcisionsmåleure. Spændeskæft-Ø 8 mm h6, hærdet og slebet. Skiven kan drejes i nulstilling vha. udvendig ring. Udvendig ring med 2 indstillelige tolerancemærker. Centralviser til 1/100 mm-aflæsning, sekundærskalaens viser til 1 mm-aflæsning.

Specialtilbehør:

Specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.

Teknisk beskrivelse

Målekraft	0,7 - 1,5 N
Kalibrering	C1

Skalaværdi	0,01 mm
Kabinet-Ø	58 mm
Aflæsning pr. viseromdrejning	1 mm
Måleområde	10 mm
Norm	DIN 878
Måleafvigelse MPE (måleområde)	15 µm
Drejelig skive	ja
justerbare tolerancemærker	ja
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Måleure

Services

KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 10 mm	023000 10
DAkkS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023010 12,5

Tilbehør

Forlænger til måleføler Længde L 10 mm	434920 10
Hårdmetal-føler Type 18/1	434910 18/1
Stål-føler Type 14/30	434900 14/30
Vinklet måleursholder45° Spændelængde 50 mm	434917 50
Stål-føler Type 11/30	434900 11/30
Stål-føler Type 14/40	434900 14/40
Stål-føler Type 15	434900 15
Stål-føler Type 16	434900 16
Forlænger til måleføler Længde L 30 mm	434920 30
Stål-føler Type 11/25	434900 11/25

Stål-føler Type 14	434900 14
Stål-føler Type 29/10	434900 29/10
Stål-føler Type 11/35	434900 11/35
Hårdmetal-føler Type 14	434910 14
Forlænger til måleføler Længde L 80 mm	434920 80
Stål-føler Type 14/20	434900 14/20
Stål-føler Type 24	434900 24
Rubin-føler Type 2	434915 2
Stål-føler Type 18/5	434900 18/5
Hårdmetal-føler Type 18/2	434910 18/2
Stål-føler Type 18/3	434900 18/3
Hårdmetal-føler Type 11	434910 11
Forlænger til måleføler Længde L 20 mm	434920 20
Stål-føler Type 39	434900 39
Forlænger til måleføler Længde L 70 mm	434920 70
Stål-føler Type 12	434900 12
Hårdmetal-føler Type 18/3	434910 18/3
Stål-føler Type 13	434900 13
Forlænger til måleføler Længde L 60 mm	434920 60
Hårdmetal-føler Type 17	434910 17
Stål-føler Type 30/10	434900 30/10
Hårdmetal-føler Type 18/6	434910 18/6
Stål-føler Type 20	434900 20
Stål-føler Type 18/4	434900 18/4
Hårdmetal-føler Type 16	434910 16
Vinklet måleursholder60° Spændelængde 25 mm	434918 25
Stål-føler Type 11/20	434900 11/20
Hårdmetal-føler Type 10	434910 10
Stål-føler Type 11	434900 11

Stål-føler Type 2	434900 2
Vinklet måleursholder60° Spændelængde 50 mm	434918 50
Stål-føler Type 29/20	434900 29/20
Forlænger til måleføler Længde L 50 mm	434920 50
Forlænger til måleføler Længde L 90 mm	434920 90
Stål-føler Type 17	434900 17
Forlænger til måleføler Længde L 15 mm	434920 15
Forlænger til måleføler Længde L 100 mm	434920 100
Forlænger til måleføler Længde L 40 mm	434920 40
Stål-føler Type 18/2	434900 18/2
Stål-føler Type 28	434900 28
Hårdmetal-føler Type 18/5	434910 18/5
Stål-føler Type 11/15	434900 11/15
Stål-føler Type 14/15	434900 14/15
Hårdmetal-føler Type 18/4	434910 18/4
Stål-føler Type 18/1	434900 18/1
Stål-føler Type 10	434900 10
Stål-føler Type 18/6	434900 18/6
Vinklet måleursholder45° Spændelængde 25 mm	434917 25
Hårdmetal-føler Type 2	434910 2
Drejeføler	434912
Glas til måleur Type 58	432260 58