

**Måleur stødsikkert, Måleområde / kabinet-Ø: 10/58 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	432130 10/58
GTIN	7630041109757
Artikelklasse	45A

Beskrivelse**Udførelse:**

Mål iht. DIN EN ISO 463, udgave juni 2006. **Stødsikre** præcisionsmåleure. Spændeskæft-Ø 8 mm h6, hærdet og slebet. Skiven kan drejes i nulstilling vha. udvendig ring. Udvendig ring med 2 indstillelige tolerancemærker. Centralviser til 1/100 mm-aflæsning, sekundærskalaens viser til 1 mm-aflæsning.

Kabinet helt i metal og **meget effektiv stødbeskyttelse**. Utroligt robust måleur. **Swiss Made**.

Specialtilbehør:

Specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.

Emballage: Stabil boks

Norm: Fabriksstandard

Kalibrering: C1

Skalaværdi: 0,01 mm

Aflæsning pr. viseromdrejning: 1 mm

Afvigelsesinterval f_e : 15 μ m

Samlet tolerance $f_{i,alt}$: 17 μ m

Målekraft: 0,7 - 1,5 N

Teknisk beskrivelse

Kabinet-Ø	58 mm
Samlet tolerance $f_{i,alt}$	17 μ m
Målekraft	0,7 - 1,5 N
Aflæsning pr. viseromdrejning	1 mm
Skalaværdi	0,01 mm
Afvigelsesinterval f_e	15 μ m
Måleområde	10 mm
Kalibrering	C1
Norm	Fabriksstandard
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Måleur

Services

Kalibrering Måleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 10 mm	013210 10
Mærkning laserindgraveret Type	018940
DAkS-kalibrering Måleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	013250 12,5

Tilbehør

Rubin-føler Type 2	434915 2
Stål-føler Type 2	434900 2
Hårdmetal-føler Type 2	434910 2
Stål-føler Type 18/1	434900 18/1
Forlænger til måleføler Længde L 40 mm	434920 40
Stål-føler Type 14	434900 14
Forlænger til måleføler Længde L 20 mm	434920 20
Stål-føler Type 29/20	434900 29/20
Stål-føler Type 14/15	434900 14/15

Stål-føler Type 17	434900 17
Stål-føler Type 11/30	434900 11/30
Forlænger til måleføler Længde L 50 mm	434920 50
Stål-føler Type 11/20	434900 11/20
Stål-føler Type 11	434900 11
Forlænger til måleføler Længde L 10 mm	434920 10
Stål-føler Type 10	434900 10
Stål-føler Type 18/4	434900 18/4
Vinklet måleursholder 60° Spændelængde 50 mm	434918 50
Vinklet måleursholder 45° Spændelængde 25 mm	434917 25
Vinklet måleursholder 45° Spændelængde 50 mm	434917 50
Hårdmetal-føler Type 18/6	434910 18/6
Stål-føler Type 11/35	434900 11/35
Stål-føler Type 18/5	434900 18/5
Stål-føler Type 39	434900 39
Hårdmetal-føler Type 10	434910 10
Stål-føler Type 20	434900 20
Stål-føler Type 11/15	434900 11/15
Forlænger til måleføler Længde L 30 mm	434920 30
Forlænger til måleføler Længde L 70 mm	434920 70
Stål-føler Type 14/30	434900 14/30
Vinklet måleursholder 60° Spændelængde 25 mm	434918 25
Hårdmetal-føler Type 18/1	434910 18/1
Drejeføler	434912
Forlænger til måleføler Længde L 60 mm	434920 60
Stål-føler Type 18/6	434900 18/6
Stål-føler Type 11/25	434900 11/25
Stål-føler Type 18/2	434900 18/2
Forlænger til måleføler Længde L 15 mm	434920 15

Hårdmetal-føler Type 18/3	434910 18/3
Stål-føler Type 24	434900 24
Stål-føler Type 29/10	434900 29/10
Hårdmetal-føler Type 18/2	434910 18/2
Stål-føler Type 14/40	434900 14/40
Hårdmetal-føler Type 11	434910 11
Forlænger til måleføler Længde L 90 mm	434920 90
Hårdmetal-føler Type 18/4	434910 18/4
Stål-føler Type 12	434900 12
Stål-føler Type 18/3	434900 18/3
Stål-føler Type 16	434900 16
Hårdmetal-føler Type 14	434910 14
Hårdmetal-føler Type 18/5	434910 18/5
Hårdmetal-føler Type 17	434910 17
Forlænger til måleføler Længde L 80 mm	434920 80
Hårdmetal-føler Type 16	434910 16
Stål-føler Type 14/20	434900 14/20
Stål-føler Type 15	434900 15
Stål-føler Type 28	434900 28
Forlænger til måleføler Længde L 100 mm	434920 100
Stål-føler Type 13	434900 13
Stål-føler Type 30/10	434900 30/10