

**Præcisionsmåleur stødsikkert, Måleområde / kabinet-Ø: 30/58mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	433060 30/58
GTIN	4045197204226
Artikelklasse	42C

Beskrivelse**Udførelse:**

Mål i henhold til DIN EN ISO 463, udgave juni 2006 (undtagen str. 100/80).

Stabilt, matforkromet messinghus.

Spændeskæft-Ø 8 mm h6, hærdet og slebet.

Skiven kan drejes i nulstilling vha. udvendig ring.

Centralviser til 1/100 mm aflæsning, lille viser til 1 mm aflæsning.

Specialtilbehør:

Specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.

Teknisk beskrivelse

Skalaværdi	0,01 mm
Måleområde	30 mm
Aflæsning pr. viseromdrejning	1 mm
Målekraft	0,8 - 1,6 N
Kalibrering	C1

Kabinet-Ø	58 mm
Norm	Fabriksstandard
Måleafvigelse MPE (måleområde)	20 µm
Måleværktøj	analog
Produkttype	Måleure

Services

DAkkS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 100 mm	023010 100
KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 30 mm	023000 30

Tilbehør

Stål-føler Type 29/10	434900 29/10
Stål-føler Type 14	434900 14
Stål-føler Type 18/3	434900 18/3
Stål-føler Type 24	434900 24
Stål-føler Type 11/15	434900 11/15
Stål-føler Type 2	434900 2
Drejeføler	434912
Forlænger til måleføler Længde L 50 mm	434920 50
Stål-føler Type 16	434900 16
Stål-føler Type 10	434900 10
Stål-føler Type 39	434900 39
Stål-føler Type 28	434900 28
Forlænger til måleføler Længde L 20 mm	434920 20
Forlænger til måleføler Længde L 90 mm	434920 90
Forlænger til måleføler Længde L 80 mm	434920 80
Hårdmetal-føler Type 18/6	434910 18/6

Forlænger til måleføler Længde L 100 mm	434920 100
Stål-føler Type 18/4	434900 18/4
Stål-føler Type 12	434900 12
Forlænger til måleføler Længde L 15 mm	434920 15
Hårdmetal-føler Type 11	434910 11
Stål-føler Type 17	434900 17
Forlænger til måleføler Længde L 70 mm	434920 70
Stål-føler Type 11/30	434900 11/30
Forlænger til måleføler Længde L 60 mm	434920 60
Stål-føler Type 14/20	434900 14/20
Stål-føler Type 18/2	434900 18/2
Stål-føler Type 13	434900 13
Hårdmetal-føler Type 18/3	434910 18/3
Hårdmetal-føler Type 2	434910 2
Stål-føler Type 11/20	434900 11/20
Hårdmetal-føler Type 10	434910 10
Rubin-føler Type 2	434915 2
Stål-føler Type 14/15	434900 14/15
Stål-føler Type 18/5	434900 18/5
Stål-føler Type 14/30	434900 14/30
Stål-føler Type 15	434900 15
Hårdmetal-føler Type 18/4	434910 18/4
Stål-føler Type 14/40	434900 14/40
Forlænger til måleføler Længde L 40 mm	434920 40
Forlænger til måleføler Længde L 30 mm	434920 30
Stål-føler Type 29/20	434900 29/20
Stål-føler Type 30/10	434900 30/10
Stål-føler Type 20	434900 20
Hårdmetal-føler Type 16	434910 16

Stål-føler Type 11/35	434900 11/35
Hårdmetal-føler Type 18/5	434910 18/5
Hårdmetal-føler Type 18/2	434910 18/2
Hårdmetal-føler Type 14	434910 14
Stål-føler Type 11	434900 11
Hårdmetal-føler Type 17	434910 17
Hårdmetal-føler Type 18/1	434910 18/1
Stål-føler Type 11/25	434900 11/25
Forlænger til måleføler Længde L 10 mm	434920 10
Stål-føler Type 18/6	434900 18/6
Stål-føler Type 18/1	434900 18/1
Glas til måleur Type 58	432260 58