

**Mitutoyo****Måleur, Måleområde / kabinet-Ø: 10/58B mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	432050 10/58B
GTIN	4946368442372
Artikelklasse	44A

## Beskrivelse

### Udførelse:

Mål iht. DIN EN ISO 463, udgave juni 2006. Præcisionsmåleure med metalkabinet, spændeskaft-Ø 8 mm h6, hærdet og slebet. Skiven kan drejes i nulstilling vha. udvendig ring. Centralviser til 1/100-mm-aflæsning, sekundærskalaens lille viser til 1-mm-aflæsning.

### Specialtilbehør:

Specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.

Emballage: Stabil boks

Norm: DIN 878

Kalibrering: C1

Skalaværdi: 0,01 mm

Aflæsning pr. viseromdrejning: 1 mm

Øje på måleurets bagside: ja

Målekraft: 0,4 - 1,4 N

## Teknisk beskrivelse

Kalibrering	C1
Skalaværdi	0,01 mm

Øje på måleurets bagside	ja
Måleområde	10 mm
Kabinet-Ø	58 mm
Målekraft	0,4 - 1,4 N
Aflæsning pr. viseromdrejning	1 mm
Norm	DIN 878
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Måleur

## Services

Kalibrering Måleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 10 mm	013210 10
Mærkning laserindgraveret Type	018940
DAkS-kalibrering Måleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	013250 12,5

## Tilbehør

Magnetisk bagbeklædning til måleure til hus-Ø 58 mm	434836 58
Rubin-føler Type 2	434915 2
Stål-føler Type 2	434900 2
Hårdmetal-føler Type 2	434910 2
Stål-føler Type 11/25	434900 11/25
Stål-føler Type 17	434900 17
Forlænger til måleføler Længde L 10 mm	434920 10
Stål-føler Type 18/6	434900 18/6
Vinklet måleursholder 45° Spændelængde 50 mm	434917 50
Stål-føler Type 14/40	434900 14/40
Hårdmetal-føler Type 11	434910 11
Stål-føler Type 12	434900 12

Stål-føler Type 15	434900 15
Drejeføler	434912
Forlænger til måleføler Længde L 30 mm	434920 30
Stål-føler Type 14	434900 14
Stål-føler Type 11/35	434900 11/35
Forlænger til måleføler Længde L 40 mm	434920 40
Hårdmetal-føler Type 18/3	434910 18/3
Hårdmetal-føler Type 14	434910 14
Stål-føler Type 24	434900 24
Stål-føler Type 29/10	434900 29/10
Stål-føler Type 18/3	434900 18/3
Stål-føler Type 14/15	434900 14/15
Stål-føler Type 30/10	434900 30/10
Stål-føler Type 18/4	434900 18/4
Hårdmetal-føler Type 18/6	434910 18/6
Hårdmetal-føler Type 18/2	434910 18/2
Forlænger til måleføler Længde L 80 mm	434920 80
Stål-føler Type 13	434900 13
Stål-føler Type 11/30	434900 11/30
Hårdmetal-føler Type 18/5	434910 18/5
Hårdmetal-føler Type 10	434910 10
Stål-føler Type 11/15	434900 11/15
Stål-føler Type 11	434900 11
Hårdmetal-føler Type 17	434910 17
Stål-føler Type 28	434900 28
Stål-føler Type 14/20	434900 14/20
Stål-føler Type 16	434900 16
Forlænger til måleføler Længde L 100 mm	434920 100
Vinklet måleursholder 60° Spændelængde 25 mm	434918 25

Vinklet måleursholder 60° Spændelængde 50 mm	434918 50
Stål-føler Type 18/1	434900 18/1
Stål-føler Type 18/5	434900 18/5
Forlænger til måleføler Længde L 50 mm	434920 50
Hårdmetal-føler Type 16	434910 16
Forlænger til måleføler Længde L 70 mm	434920 70
Stål-føler Type 14/30	434900 14/30
Stål-føler Type 11/20	434900 11/20
Forlænger til måleføler Længde L 90 mm	434920 90
Stål-føler Type 18/2	434900 18/2
Hårdmetal-føler Type 18/1	434910 18/1
Forlænger til måleføler Længde L 60 mm	434920 60
Hårdmetal-føler Type 18/4	434910 18/4
Vinklet måleursholder 45° Spændelængde 25 mm	434917 25
Stål-føler Type 10	434900 10
Forlænger til måleføler Længde L 20 mm	434920 20
Stål-føler Type 20	434900 20
Stål-føler Type 39	434900 39
Stål-føler Type 29/20	434900 29/20
Forlænger til måleføler Længde L 15 mm	434920 15