

STIEFELMAYER

Rammevaterpas, Sål Længde×nøjagtighed: 200/2mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	469200 200/2
GTIN	4045197207210
Artikelklasse	46R

Beskrivelse**Udførelse:**

Isolerede greb på kabinettet forhindrer påvirkninger fra håndvarme. Kraftig ramme i førsteklasses specialstøbegods; hammerslagslakeret. 3 sider prismeslebne og flade. 1 side flad, alle fint slebne. Hhv. én langsgående og én tværgående libelle af glas. Den langsgående libelles følsomhed (skalaværdi) fremgår af et skilt.

Anvendelse:

Til indretning af horisontale og vertikale flader, aksler osv. og til præcis indretning i 90°-vinkel.

Norm:**DIN 877****Nøjagtighed:**

1 = med ultrafølsom længdelibelle **0,02 mm/m.**

2 = med ultrafølsom længdelibelle **0,1 mm/m.**

Teknisk beskrivelse

Sål, bredde	41 mm
Nøjagtighedsklasse	2
Aflæsning	0,1 mm/m

Sål, længde	200 mm
Norm	DIN 877
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	H1
Produkttype	Vaterpas

Services

KalibreringRammevaterpas Nøjagtighed 0,10 mm/m	026600 0,10
--	-------------