

**hanhart**  
1882**Digitalt stopur****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	469622
GTIN	2050001063380
Artikelklasse	46R

**Beskrivelse****Udførelse:**

LCD-display, 8 mm cifferhøjde, 7-cifret / + 2 cifre til Event-counter. Visningsområde 9h, 59 min., 59,99 s. Taltrinværdi 1/100 s.

**Funktion:**

- **Start / stop / reset.**
- **Addition / split / dualmåling.**
- **Klokkeslæt (2×12 timer a.m. / p.m.).**

**Leveringsomfang:**

Inklusive snor, 1 batteri nr. 081560 str. 357.

**Teknisk beskrivelse**

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleværktøj	digital

Kalibrering	N1
Produkttype	Stopur

### Services

KalibreringStopur Type U	029100 U
--------------------------	----------

### Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
---	------------