



Præcisions-mini-måleur, Måleområde / kabinet-Ø: 3/32mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	432500 3/32
GTIN	4031452100136
Artikelklasse	46C

Beskrivelse

Udførelse:

Små præcisionsmåleure med robust urkasse af metal, spændeskæft-Ø 8 mm h6, hærdet og slebet. Talskiven kan drejes til visernulstilling med den udvendige ring.

Mål iht.DIN EN ISO 463, udgave juni 2006.

Specialtilbehør:

Specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.

Teknisk beskrivelse

Skalaværdi	0,01 mm
Aflæsning pr. viseromdrejning	0,5 mm
Kabinet-Ø	32 mm
Målekraft	0,8 - 1,2 N
Måleområde	3 mm
Kalibrering	C1

Norm	DIN 878
Måleafvigelse MPE (måleområde)	10 µm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Måleure

Services

DAkkS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023010 12,5
KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 3 mm	023000 3

Tilbehør

Stål-føler Type 13	434900 13
Stål-føler Type 18/5	434900 18/5
Stål-føler Type 11	434900 11
Stål-føler Type 11/30	434900 11/30
Stål-føler Type 15	434900 15
Hårdmetal-føler Type 18/6	434910 18/6
Vinklet måleursholder60° Spændelængde 50 mm	434918 50
Forlænger til måleføler Længde L 50 mm	434920 50
Hårdmetal-føler Type 18/1	434910 18/1
Hårdmetal-føler Type 14	434910 14
Hårdmetal-føler Type 18/2	434910 18/2
Stål-føler Type 18/1	434900 18/1
Hårdmetal-føler Type 11	434910 11
Hårdmetal-føler Type 18/3	434910 18/3
Vinklet måleursholder60° Spændelængde 25 mm	434918 25
Stål-føler Type 29/20	434900 29/20

Rubin-føler Type 2	434915 2
Stål-føler Type 18/2	434900 18/2
Stål-føler Type 10	434900 10
Stål-føler Type 12	434900 12
Forlænger til måleføler Længde L 80 mm	434920 80
Hårdmetal-føler Type 16	434910 16
Stål-føler Type 14/20	434900 14/20
Stål-føler Type 11/15	434900 11/15
Hårdmetal-føler Type 10	434910 10
Hårdmetal-føler Type 17	434910 17
Forlænger til måleføler Længde L 70 mm	434920 70
Forlænger til måleføler Længde L 10 mm	434920 10
Stål-føler Type 18/4	434900 18/4
Forlænger til måleføler Længde L 15 mm	434920 15
Stål-føler Type 11/20	434900 11/20
Vinklet måleursholder45° Spændelængde 25 mm	434917 25
Stål-føler Type 24	434900 24
Stål-føler Type 28	434900 28
Vinklet måleursholder45° Spændelængde 50 mm	434917 50
Forlænger til måleføler Længde L 90 mm	434920 90
Forlænger til måleføler Længde L 100 mm	434920 100
Stål-føler Type 18/3	434900 18/3
Stål-føler Type 20	434900 20
Drejeføler	434912
Stål-føler Type 14/15	434900 14/15
Hårdmetal-føler Type 2	434910 2
Stål-føler Type 14	434900 14
Stål-føler Type 18/6	434900 18/6
Stål-føler Type 16	434900 16

Stål-føler Type 11/25	434900 11/25
Forlænger til måleføler Længde L 30 mm	434920 30
Stål-føler Type 17	434900 17
Stål-føler Type 2	434900 2
Stål-føler Type 11/35	434900 11/35
Forlænger til måleføler Længde L 20 mm	434920 20
Forlænger til måleføler Længde L 60 mm	434920 60
Stål-føler Type 29/10	434900 29/10
Hårdmetal-føler Type 18/5	434910 18/5
Stål-føler Type 39	434900 39
Stål-føler Type 14/40	434900 14/40
Hårdmetal-føler Type 18/4	434910 18/4
Stål-føler Type 14/30	434900 14/30
Forlænger til måleføler Længde L 40 mm	434920 40
Stål-føler Type 30/10	434900 30/10