



Præcisions-mini-måleur IP67 olie- og vandtæt, stødsikkert, Måleområde / kabinet-Ø: 3/40mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	432650 3/40
GTIN	4031452101263
Artikelklasse	46C

Beskrivelse

Udførelse:

Små præcisionsmåleure med robust urkasse af metal, spændeskraft-Ø 8 mm h6, hærdet og slebet. Talskiven kan drejes til visernulstilling med den udvendige ring.

Olie- og vandtæt, stødsikkert.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Specialtilbehør:

Specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.

Teknisk beskrivelse

Skalaværdi	0,01 mm
Kabinet-Ø	40 mm
Målekraft	1 - 1,7 N
Måleområde	3 mm

Aflæsning pr. viseromdrejning	0,5 mm
Kalibrering	C1
Norm	DIN 878
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Måleafvigelse MPE (måleområde)	10 µm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Måleure

Services

KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 3 mm	023000 3
DAkS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023010 12,5

Tilbehør

Stål-føler Type 11/15	434900 11/15
Stål-føler Type 29/20	434900 29/20
Hårdmetal-føler Type 11	434910 11
Stål-føler Type 11/30	434900 11/30
Forlænger til måleføler Længde L 10 mm	434920 10
Stål-føler Type 18/1	434900 18/1
Stål-føler Type 14/15	434900 14/15
Stål-føler Type 11/35	434900 11/35
Stål-føler Type 18/6	434900 18/6
Hårdmetal-føler Type 2	434910 2
Forlænger til måleføler Længde L 40 mm	434920 40
Stål-føler Type 20	434900 20
Rubin-føler Type 2	434915 2

Stål-føler Type 18/2	434900 18/2
Stål-føler Type 24	434900 24
Stål-føler Type 39	434900 39
Forlænger til måleføler Længde L 70 mm	434920 70
Hårdmetal-føler Type 17	434910 17
Drejeføler	434912
Forlænger til måleføler Længde L 100 mm	434920 100
Forlænger til måleføler Længde L 90 mm	434920 90
Stål-føler Type 12	434900 12
Vinklet måleursholder45° Spændelængde 25 mm	434917 25
Hårdmetal-føler Type 18/5	434910 18/5
Stål-føler Type 17	434900 17
Stål-føler Type 28	434900 28
Stål-føler Type 14/40	434900 14/40
Forlænger til måleføler Længde L 30 mm	434920 30
Stål-føler Type 18/4	434900 18/4
Stål-føler Type 2	434900 2
Forlænger til måleføler Længde L 50 mm	434920 50
Udvendig ring til måleur Type 40	432020 40
Vinklet måleursholder60° Spændelængde 50 mm	434918 50
Stål-føler Type 15	434900 15
Hårdmetal-føler Type 18/6	434910 18/6
Hårdmetal-føler Type 18/4	434910 18/4
Vinklet måleursholder45° Spændelængde 50 mm	434917 50
Stål-føler Type 16	434900 16
Stål-føler Type 14	434900 14
Stål-føler Type 14/20	434900 14/20
Hårdmetal-føler Type 14	434910 14
Forlænger til måleføler Længde L 20 mm	434920 20

Stål-føler Type 10	434900 10
Hårdmetal-føler Type 18/3	434910 18/3
Hårdmetal-føler Type 16	434910 16
Stål-føler Type 11	434900 11
Stål-føler Type 13	434900 13
Stål-føler Type 18/5	434900 18/5
Stål-føler Type 30/10	434900 30/10
Vinklet måleursholder 60° Spændelængde 25 mm	434918 25
Magnetisk bagbeklædning til måleure til hus-Ø 40 mm	434835 40
Forlænger til måleføler Længde L 60 mm	434920 60
Stål-føler Type 14/30	434900 14/30
Stål-føler Type 18/3	434900 18/3
Glas til måleur Type 40	432010 40
Forlænger til måleføler Længde L 15 mm	434920 15
Hårdmetal-føler Type 18/1	434910 18/1
Forlænger til måleføler Længde L 80 mm	434920 80
Stål-føler Type 11/25	434900 11/25
Stål-føler Type 29/10	434900 29/10
Hårdmetal-føler Type 18/2	434910 18/2
Stål-føler Type 11/20	434900 11/20
Hårdmetal-føler Type 10	434910 10