

Garant**Præcisionsmåleur IP67, stødsikkert, Måleområde / kabinet-Ø: 10/58mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

432210 10/58

GTIN

4045197154071

Artikelklasse

41C

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcisionsmåleure med stødsikring, **beskyttede mod sprøjtevand, olie og snavs**. Målebolt på skaft med gummibælg, tand på den øverste ende med beskyttelsesmuffe. Tætnet bagvæg, urglas og udvendig ring fast sammenskruede. Spændeskaft-Ø 8 mm h6.

Udførelse reklametekst:

Stødsikre præcisionsmåleure. Spændeskaft-Ø 8 mm h6, hærdet og slebet. Skiven kan drejes i nulstilling vha. udvendig ring. Udvendig ring med 2 indstillelige tolerancemærker. Centralviser til 1/100 mm-aflæsning, sekundærskalaens viser til 1 mm-aflæsning.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsenkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Specialtilbehør:

Specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.

Teknisk beskrivelse

Skalaværdi

0,01 mm

Kabinet-Ø

58 mm

Målekraft	0,9 - 1,6 N
Aflæsning pr. viseromdrejning	1 mm
Måleområde	10 mm
Kalibrering	C1
Indspændingsskaft-Ø h6	8 mm
Norm	DIN 878
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Måleafvigelse MPE (måleområde)	15 µm
Drejelig skive	ja
justerbare tolerancemærker	ja
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Måleure

Services

DAkS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023010 12,5
KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 10 mm	023000 10

Tilbehør

Stål-føler Type 20	434900 20
Forlænger til måleføler Længde L 15 mm	434920 15
Stål-føler Type 24	434900 24
Stål-føler Type 14	434900 14
Hårdmetal-føler Type 16	434910 16
Hårdmetal-føler Type 18/6	434910 18/6
Stål-føler Type 11/30	434900 11/30
Forlænger til måleføler Længde L 20 mm	434920 20

Drejeføler	434912
Stål-føler Type 15	434900 15
Hårdmetal-føler Type 18/3	434910 18/3
Hårdmetal-føler Type 18/5	434910 18/5
Forlænger til måleføler Længde L 100 mm	434920 100
Stål-føler Type 29/20	434900 29/20
Stål-føler Type 14/15	434900 14/15
Forlænger til måleføler Længde L 60 mm	434920 60
Stål-føler Type 14/40	434900 14/40
Stål-føler Type 18/4	434900 18/4
Stål-føler Type 18/3	434900 18/3
Stål-føler Type 39	434900 39
Stål-føler Type 29/10	434900 29/10
Forlænger til måleføler Længde L 70 mm	434920 70
Stål-føler Type 18/2	434900 18/2
Stål-føler Type 12	434900 12
Forlænger til måleføler Længde L 10 mm	434920 10
Stål-føler Type 18/6	434900 18/6
Stål-føler Type 30/10	434900 30/10
Stål-føler Type 11/15	434900 11/15
Forlænger til måleføler Længde L 30 mm	434920 30
Hårdmetal-føler Type 18/4	434910 18/4
Hårdmetal-føler Type 11	434910 11
Stål-føler Type 11/35	434900 11/35
Glas til måleur Type 58	432010 58
Rubin-føler Type 2	434915 2
Stål-føler Type 2	434900 2
Stål-føler Type 14/20	434900 14/20
Hårdmetal-føler Type 10	434910 10

Hårdmetal-føler Type 2	434910 2
Stål-føler Type 14/30	434900 14/30
Stål-føler Type 11	434900 11
Hårdmetal-føler Type 18/1	434910 18/1
Stål-føler Type 11/20	434900 11/20
Hårdmetal-føler Type 18/2	434910 18/2
Stål-føler Type 13	434900 13
Vinklet måleursholder60° Spændelængde 25 mm	434918 25
Stål-føler Type 28	434900 28
Forlænger til måleføler Længde L 80 mm	434920 80
Hårdmetal-føler Type 17	434910 17
Vinklet måleursholder45° Spændelængde 50 mm	434917 50
Stål-føler Type 10	434900 10
Stål-føler Type 11/25	434900 11/25
Forlænger til måleføler Længde L 90 mm	434920 90
Vinklet måleursholder60° Spændelængde 50 mm	434918 50
Forlænger til måleføler Længde L 50 mm	434920 50
Forlænger til måleføler Længde L 40 mm	434920 40
Vinklet måleursholder45° Spændelængde 25 mm	434917 25
Stål-føler Type 18/5	434900 18/5
Stål-føler Type 18/1	434900 18/1
Stål-føler Type 16	434900 16
Stål-føler Type 17	434900 17
Hårdmetal-føler Type 14	434910 14