



Stort præcisionsmåleur stødsikkert, Måleområde / kabinet-Ø: 10/80mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	432900 10/80
GTIN	4031452100365
Artikelklasse	46C

Beskrivelse

Udførelse:

Mål iht. DIN EN ISO 463, udgave juni 2006. Med større udvendig ur-Ø og ekstra stor delstregsafstand, **stødbeskyttet** urværk. Matforkromet urkase af messing. Med spændeskæft Ø8 mm h6; hærdet og slebet. Talskiven kan drejes til visernulstillingen vha. den udvendige ring. Udvendig ring med 2 indstillelige tolerancemærker. Centralviser til 1/100-mm-aflæsning, sekundærskalaens lille viser til 1-mm-aflæsning.

Specialtilbehør:

Specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.

Teknisk beskrivelse

Kabinet-Ø	80 mm
Måleområde	10 mm
Kalibrering	C1
Målekraft	1 - 1,8 N
Skalaværdi	0,01 mm

Aflæsning pr. viseromdrejning	1 mm
Norm	Fabriksstandard
Måleafvigelse MPE (måleområde)	17 µm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Måleure

Services

DAkS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023010 12,5
KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 10 mm	023000 10

Tilbehør

Forlænger til måleføler Længde L 100 mm	434920 100
Stål-føler Type 18/4	434900 18/4
Stål-føler Type 11	434900 11
Stål-føler Type 30/10	434900 30/10
Stål-føler Type 24	434900 24
Stål-føler Type 18/2	434900 18/2
Forlænger til måleføler Længde L 60 mm	434920 60
Stål-føler Type 13	434900 13
Vinklet måleursholder45° Spændelængde 50 mm	434917 50
Vinklet måleursholder60° Spændelængde 25 mm	434918 25
Stål-føler Type 14/30	434900 14/30
Stål-føler Type 11/15	434900 11/15
Stål-føler Type 18/5	434900 18/5
Stål-føler Type 29/10	434900 29/10
Hårdmetal-føler Type 18/6	434910 18/6

Stål-føler Type 14/15	434900 14/15
Vinklet måleursholder 60° Spændelængde 50 mm	434918 50
Stål-føler Type 15	434900 15
Stål-føler Type 2	434900 2
Stål-føler Type 10	434900 10
Forlænger til måleføler Længde L 15 mm	434920 15
Stål-føler Type 11/20	434900 11/20
Stål-føler Type 14	434900 14
Forlænger til måleføler Længde L 70 mm	434920 70
Forlænger til måleføler Længde L 10 mm	434920 10
Stål-føler Type 14/20	434900 14/20
Stål-føler Type 16	434900 16
Rubin-føler Type 2	434915 2
Hårdmetal-føler Type 17	434910 17
Hårdmetal-føler Type 18/4	434910 18/4
Forlænger til måleføler Længde L 20 mm	434920 20
Stål-føler Type 17	434900 17
Stål-føler Type 39	434900 39
Hårdmetal-føler Type 18/5	434910 18/5
Vinklet måleursholder 45° Spændelængde 25 mm	434917 25
Forlænger til måleføler Længde L 30 mm	434920 30
Forlænger til måleføler Længde L 50 mm	434920 50
Hårdmetal-føler Type 18/3	434910 18/3
Stål-føler Type 11/35	434900 11/35
Stål-føler Type 11/25	434900 11/25
Stål-føler Type 12	434900 12
Stål-føler Type 20	434900 20
Stål-føler Type 11/30	434900 11/30
Stål-føler Type 18/6	434900 18/6

Hårdmetal-føler Type 10	434910 10
Hårdmetal-føler Type 2	434910 2
Stål-føler Type 18/1	434900 18/1
Stål-føler Type 28	434900 28
Stål-føler Type 29/20	434900 29/20
Stål-føler Type 18/3	434900 18/3
Forlænger til måleføler Længde L 90 mm	434920 90
Hårdmetal-føler Type 18/2	434910 18/2
Hårdmetal-føler Type 16	434910 16
Hårdmetal-føler Type 11	434910 11
Hårdmetal-føler Type 14	434910 14
Stål-føler Type 14/40	434900 14/40
Drejeføler	434912
Forlænger til måleføler Længde L 40 mm	434920 40
Hårdmetal-føler Type 18/1	434910 18/1
Forlænger til måleføler Længde L 80 mm	434920 80