



Præcisions-mini-måleur, Måleområde / kabinet-Ø: 10/40mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	432500 10/40
GTIN	2050001064141
Artikelklasse	46C

Beskrivelse

Udførelse:

Små præcisionsmåleure med robust urkasse af metal, spændeskæft-Ø 8 mm h6, hærdet og slebet. Talskiven kan drejes til visernulstilling med den udvendige ring.

Mål iht.DIN EN ISO 463, udgave juni 2006. Meget stort målespænd (10 mm), ved meget små mål (Ø 40 mm).

Specialtilbehør:

Specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.

Teknisk beskrivelse

Målekraft	0,7 - 1,2 N
Kabinet-Ø	40 mm
Måleområde	10 mm
Skalaværdi	0,01 mm
Kalibrering	C1
Aflæsning pr. viseromdrejning	1 mm

Norm	DIN 878
Måleafvigelse MPE (måleområde)	15 µm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Måleure

Services

DAkkS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023010 12,5
KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 10 mm	023000 10

Tilbehør

Forlænger til måleføler Længde L 20 mm	434920 20
Stål-føler Type 18/3	434900 18/3
Stål-føler Type 14	434900 14
Stål-føler Type 10	434900 10
Forlænger til måleføler Længde L 60 mm	434920 60
Hårdmetal-føler Type 18/5	434910 18/5
Stål-føler Type 18/6	434900 18/6
Stål-føler Type 11/25	434900 11/25
Stål-føler Type 28	434900 28
Stål-føler Type 12	434900 12
Rubin-føler Type 2	434915 2
Stål-føler Type 17	434900 17
Vinklet måleursholder60° Spændelængde 50 mm	434918 50
Stål-føler Type 11/15	434900 11/15
Stål-føler Type 20	434900 20
Forlænger til måleføler Længde L 40 mm	434920 40

Drejeføler	434912
Vinklet måleursholder 60° Spændelængde 25 mm	434918 25
Stål-føler Type 14/20	434900 14/20
Stål-føler Type 29/10	434900 29/10
Forlænger til måleføler Længde L 30 mm	434920 30
Stål-føler Type 13	434900 13
Forlænger til måleføler Længde L 90 mm	434920 90
Stål-føler Type 11/20	434900 11/20
Stål-føler Type 18/5	434900 18/5
Stål-føler Type 14/15	434900 14/15
Stål-føler Type 2	434900 2
Hårdmetal-føler Type 18/3	434910 18/3
Forlænger til måleføler Længde L 50 mm	434920 50
Hårdmetal-føler Type 11	434910 11
Stål-føler Type 39	434900 39
Hårdmetal-føler Type 2	434910 2
Hårdmetal-føler Type 17	434910 17
Hårdmetal-føler Type 16	434910 16
Magnetisk bagbeklædning til måleure til hus-Ø 40 mm	434835 40
Stål-føler Type 14/40	434900 14/40
Stål-føler Type 11/30	434900 11/30
Stål-føler Type 11/35	434900 11/35
Vinklet måleursholder 45° Spændelængde 25 mm	434917 25
Hårdmetal-føler Type 18/6	434910 18/6
Stål-føler Type 16	434900 16
Stål-føler Type 24	434900 24
Hårdmetal-føler Type 14	434910 14
Udvendig ring til måleur Type 40	432020 40
Stål-føler Type 29/20	434900 29/20

Stål-føler Type 30/10	434900 30/10
Hårdmetal-føler Type 18/4	434910 18/4
Stål-føler Type 11	434900 11
Vinklet måleursholder 45° Spændelængde 50 mm	434917 50
Stål-føler Type 18/2	434900 18/2
Hårdmetal-føler Type 18/2	434910 18/2
Glas til måleur Type 40	432010 40
Hårdmetal-føler Type 18/1	434910 18/1
Stål-føler Type 14/30	434900 14/30
Stål-føler Type 18/4	434900 18/4
Stål-føler Type 15	434900 15
Forlænger til måleføler Længde L 80 mm	434920 80
Forlænger til måleføler Længde L 15 mm	434920 15
Hårdmetal-føler Type 10	434910 10
Forlænger til måleføler Længde L 70 mm	434920 70
Stål-føler Type 18/1	434900 18/1
Forlænger til måleføler Længde L 10 mm	434920 10
Forlænger til måleføler Længde L 100 mm	434920 100