

Mitutoyo**Finmåleuret stødsikkert, Måleområde / kabinet-Ø: 1/58 mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	433200 1/58
GTIN	4946368423418
Artikelklasse	44A

Beskrivelse

Udførelse:

Mål iht. DIN EN ISO 463, udgave juni 2006.

Stabilt, matforkromet urkasse i messing; brudsikkert glas.

Spændeskæft Ø 8 mm h6, hærdet og slebet.

Meget præcis udførelse.

Urværkets vigtigste dele er **ædelstenslejrede**.

Centralviser **til 1/1000-mm-aflæsning**.

Talskiven kan drejes til visernulstilling med den udvendige ring.

Næsten konstant målekraft i hele måleområdet.

Mål iht. DIN EN ISO 463, udgave juni 2006.

Specialtilbehør:

Specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.

Norm: Fabriksstandard

Kalibrering: C2

Skalaværdi: 0,001 mm

Aflæsning pr. viseromdrejning: 0,2 mm

Afvigelsesinterval f_e : 5 μ m

Samlet tolerance $f_{i,alt}$: 7 μ m

Målekraft: 0,9 - 1,5 N

Teknisk beskrivelse

Afvigelsesinterval f_e	5 μm
Målekraft	0,9 - 1,5 N
Aflæsning pr. viseromdrejning	0,2 mm
Skalaværdi	0,001 mm
Måleområde	1 mm
Kalibrering	C2
Kabinet-Ø	58 mm
Samlet tolerance $f_{i,alt}$	7 μm
Norm	Fabriksstandard
Måleværktøj	analog
Produkttype	Måleur

Services

Kalibrering Måleur, analog 0,001 Maks. målestrækning 5 mm	013220 5
Mærkning laserindgraveret Type	018940
DAkkS-kalibrering Måleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	013250 12,5

Tilbehør

Magnetisk bagbeklædning til måleure til hus-Ø 58 mm	434836 58
Rubin-føler Type 2	434915 2
Hårdmetal-føler Type 2	434910 2
Stål-føler Type 2	434900 2