



Hurtigspændeskruestik til enhåndsbetjening, Kæbebredde A: 135mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	365023 135
GTIN	4045197595430
Artikelklasse	32P

Beskrivelse

Udførelse:

- Hurtig forskydning af den bevægelige bakke.
- Hærdede og slebne bakker.
- De tidskrævende drejninger på håndtaget undgås.
- Præcis opspænding takket være fladbaneføringen.
- Opspænding af emnet med én hånd.
- Én bakke med horisontal- og vertikalprisme til runde emner og én bakke i glat udførelse.
- Ved opspænding af flade emner er begge bakker forskudt.
- Med to støtteflader i siden.
- Formsluttet låsning.

Anvendelse:

Til hurtig opspænding af emner på bore- og målemaskiner.

Materiale:

Element og bevægelige bakker i robust specialstøbegods.

Nøjagtighed:

Inden for **0,03** mm.

Teknisk beskrivelse

Vægt	13,5 kg
Maks. samlet længde L ₄	587 mm
Samlet højde c	80,5 mm

Farvekode til passende tilbehør	BM-skruestik, grå
Kæbebredde A	135 mm
Spændeområde b	160 mm
Kæbehøjde C	40 mm
Basisenhedsbredde B	138 mm
Basisenhedslængde a	365 mm
Produkttype	Skruestik til boremaskine

Tilbehør

Anslag Type 2	365028 2
Føringsskinne til nr. 365023	365025